



DE

MAVIG

FRONTSCHUTZ SCHÜRZE



## BASIC RA640

Dieses Modell entspricht der IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016  
und der IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016.

Selbstverständlich verfügt MAVIG Röntgenschutzkleidung auch über die erforderliche  
Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (CE0302).

# Frontschutz Schürze

## BASIC RA640

### BASIC RA640

Der Klassiker - das Modell Basic RA640 hat sich seit Jahren bewährt und wird als Frontschutz in der Regel für kurze und seltene Tragezeiten im konventionellen Röntgen ohne Durchleuchtung eingesetzt.

Die Frontschutz-Schürze ist auch als Schutzkleidung für Begleitpersonen gut geeignet. Die Schnittführung berücksichtigt alle Anforderungen in der konventionellen Radiologie.

Für die Fertigung der Schürzen Basic RA640 verwenden wir ausschließlich hochwertiges, flexibles Standard-Blei Material.

Einwandfreie Strahlenschutzigenschaften sind selbstverständlich, ebenso wie die Übereinstimmung mit der aktualisierten Normenreihe DIN EN 61331:2016 bzw. IEC 61331:2014.


Für optimierten Tragekomfort ist das Modell RA640 nun auch standardmäßig mit Schulterpolstern ausgestattet.

### Sie können entscheiden ...

Wir bieten zu dieser Schürzenserie unterschiedliche Verschluss-Systeme an. Wählen Sie Ihren Favoriten:



**Druckknopf-Verschluss**  
Elastisches Gummiband mit Druckknöpfen, im Rücken zu schließen.



**Kreuzband-Verschluss**  
Kreuzbänder mit Klettverschluss, im Rücken zu schließen.



**Gurtband-Verschluss**  
Gurtbänder mit Schnappverschluss, vorne zu schließen.




**Schnappschnallen**  
2 Gurtbänder mit Schnappschnallenverschlüssen, im Rücken zu schließen.



Beim Modell RA640 kann nun gewählt werden, ob in den Rückenflügeln weiterhin ein Schutz von Pb 0,25 mm bestehen soll, oder für eine Gewichtsreduzierung der Schürze auf diesen verzichtet wird.

### Kreuzband-Verschluss

MAVIG verwendet ausschließlich Klettverschluss-Systeme der höchsten Qualität.



Tritt eine Abnutzung am typischerweise verschleißanfälligeren Flausch des Klettverschlusses auf, so lässt sich dieser durch den Austausch der Kreuzbänder unkompliziert instandsetzen.

### Schutzmaterial

- Standard-Blei

### Bleigleichwerte (Pb)

Frontseitig wahlweise: Pb 0,25 mm  
Pb 0,35 mm oder  
Pb 0,50 mm  
Rückseitig wahlweise: Pb 0,25 mm oder  
optional ohne Schutz

### Außenmaterial / Farben

Wahlweise ComforTex® HPMF Hybrid oder ComforTex® HPMF, lieferbar in den Farben:

- Curacao
- Orchidee
- Regatta
- Indian Summer
- Limette
- Ocean
- Lagoon

### Verschlussart

Lieferbar mit den Verschluss-Systemen:

- Druckknopf
- Gurtband
- Kreuzband
- Schnappschnallen

### Größen\*, empfohlen für:

- XS** Brustumfang ≤ 84 cm  
Taillen-/Hüftumfang ≤ 91 cm
- S** Brustumfang ca. 85 - 95 cm  
Taillen-/Hüftumfang ca. 92 - 102 cm
- M** Brustumfang ca. 96 - 106 cm  
Taillen-/Hüftumfang ca. 103 - 112 cm
- L** Brustumfang ca. 107 - 117 cm  
Taillen-/Hüftumfang ca. 113 - 123 cm
- XL** Brustumfang ca. 118 - 128 cm  
Taillen-/Hüftumfang ca. 124 - 134 cm
- XXL** Brustumfang ca. 129 - 139 cm  
Taillen-/Hüftumfang ca. 135 - 145 cm
- 3XL** Brustumfang ca. 140 - 150 cm  
Taillen-/Hüftumfang ca. 146 - 156 cm

\* Für die Größe entscheidet entweder der Umfang der Brust, Taille oder Hüfte, abhängig davon, welches der drei Maße den größten Wert aufweist.

### Längen, empfohlene Körpergröße:

- 90 cm für ca. 150 - 160 cm  
100 cm für ca. 160 - 170 cm  
110 cm für ca. 170 - 180 cm  
120 cm für ca. 175 - 190 cm  
130 cm für ca. 185 - 195 cm  
140 cm für ca. 195 - 205 cm

### Optional / Auf Wunsch

#### Ärmel

#### Brusttasche

#### Stickerei:

- auf der Brusttasche
- auf fest eingenähter Bordüre
- auf adaptierbarer Bordüre

#### Schilddrüsen-Sternumschutz

Maßanfertigung (individuell möglich)

**Ersatzbestellung Kreuzband-Verschluss**  
(Kreuzbänder mit Flausch des Klettverschlusses)