

Vergelijking van modellen

NOVAFON PLUS



NOVAFON



GEBRUIKERS

privat bruger / atleter
fysioterapeuter
alternative behandlere
dyreterapeuter (især heste)

privat bruger
logopæder
ergoterapeuter
alternative behandlere
dyreterapeuter



MAXIMALE VIBRATIESTERKTE



TOEPASSINGSGEBIEDEN

het hele lichaam - voor alle medische aandoeningen

aanbevolen voor de behandeling van compacte spiergroepen & orthopedische aandoeningen zoals spierspanning, sportblessures enz. voor alle medische aandoeningen

het hele lichaam - voor alle medische aandoeningen

aanbevolen voor de behandeling van gevoelige lichaamsdelen en ziekten zoals peesaandoeningen, artrose, littekens, CMD en nog veel meer



MULTI TASTER

Ja, gemakkelijke bediening met één hand

Ja, gemakkelijke bediening met één hand



INTENSITEITSGRADATIES

Intensitet 1



Intensitet 2



Intensitet 3



TRIN 1 | 100 HZ

toning, pijnverlichting, spierfunctie en coördinatie bij spier- en gewrichtspijn, lage en verhoogde spierspanning

toning, pijnverlichting, spierfunctie en coördinatie bij spier- en gewrichtspijn, lage en verhoogde spierspanning



TRIN 2 | 50 HZ

detoneren, spierontspanning, mobilisatie, maakt littekenweefsel en verhard weefsel los, verhoogde spierspanning

detoneren, spierontspanning, mobilisatie, maakt littekenweefsel en verhard weefsel los, verhoogde spierspanning



VOORDELEN

draadloos, oplaadbaar apparaat
hoogste intensiteitsbereik: van zeer zacht tot zeer sterk
bijzonder breed toepassingsgebied
ergonomisch ontwerp
eenvoudige vervanging van accessoires met één hand te bedienen
bijzonder eenvoudige reiniging

draadloos, oplaadbaar apparaat
hoogste intensiteitsbereik: van zeer zacht tot sterk
bijzonder breed toepassingsgebied
ergonomisch ontwerp
eenvoudige vervanging van accessoires met één hand te bedienen
bijzonder eenvoudige reiniging



BEHANDELINGSDOELEN

Toning
Verlichting van pijn
Spierfunctie
Ontsteking
Mobilisatie
Ontspanning

Toning
Verlichting van pijn
Spierfunctie
Ontsteking
Mobilisatie
Ontspanning



GEINTEGREERDE BATTERIJ

Ja, 3,5 uur gebruikstijd

Ja, 3,5 uur gebruikstijd



PRODUCT FEATURES

Apparaat op batterijen
3400mAh
batterij

Apparaat op batterijen
2400mAh
batterij

3.5h
Ø totale gebruikstijd

3.5h
Ø totale gebruikstijd

0.3 – 4 mm
amplitude

0.3 – 4 mm
amplitude

6 cm +
dieptewerking

6 cm +
dieptewerking

100 Hz | 50 Hz
behandelingsniveaus

100 Hz | 50 Hz
behandelingsniveaus

30 mm
behandlingsplaat

30 mm
behandlingsplaat

83 x 187 x 38 mm
(H x B x D)

83 x 187 x 38 mm
(H x B x D)

243 g
gewicht

243 g
gewicht

NOVAFON PLUS

NOVAFON