

SEDA PERMA-HAND*

Sutura No Absorbible



SEDA PERMA-HAND*

Sutura No Absorbible

Sutura

Sutura no absorbible de seda
SEDA PERMA-HAND*.

Tipo

Trenzado.

Color Del Material

Negro y Blanco

Materia Prima

Proteína orgánica llamada fibroína.

Retención De La Fuerza Tensil In Vivo

La hidrólisis progresiva puede causar pérdida gradual de la fuerza tensil. Se estima que retiene su fuerza tensil por aproximadamente un año.

Tiempo De Absorción

No absorbible. Encapsulación gradual por el tejido conectivo fibroso.

Reacción Tisular

Reacción inflamatoria aguda.

Usos Frecuentes

Para aproximación y/o ligadura de tejidos en todas las especialidades.

Presentación

9-0 hasta 1.

Color del empaque

Azul claro.









SEDA PERMA-HAND*

Sutura No Absorbible



Suturas No Absorbibles

SEDA PERMA - HAND*


Reverso Cortante ▾

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE								
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
X-17 1/2 circ. 16,0 mm 	Negra Trenzada	45 cm			1187T						
X-17 1/2 circ. 17,0 mm 	Negra Trenzada	45 cm				D2762T					
X-20 1/2 circ. 22,0 mm 	Negra Trenzada	45 cm				D2763T					
SC-16 3/8 circ. 16,0 mm 	Negra Trenzada	45 cm	181T								
SC-20 3/8 circ. 19,0 mm 	Negra Trenzada	45 cm		182T	183T						
SC-24 3/8 circ. 24,0 mm 	Negra Trenzada	45 cm				184T					
SC-26 3/8 circ. 26,0 mm 	Negra Trenzada	45 cm					185T				
FSL 3/8 circ. 30,0 mm 	Negra Trenzada	75 cm						680H			

Reverso Cortante - PRIME ▾

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE								
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	
P-1 PRIME 3/8 circ. 11,0 mm  MultiPass*	Negra Trenzada	45 cm			P639T						
P-3 PRIME 3/8 circ. 13,0 mm  MultiPass*	Negra Trenzada	45 cm				P640T	P641T				









Reverso Cortante Recta ▾

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE								
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
KS Recta 60,0 mm 	Negra Trenzada	75 cm				622H	623H				



SEDA PERMA-HAND*

Sutura No Absorbible

Ahusada 

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE								
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
TE 3/8 circ. 31,0 mm 	Negra Trenzada	70 cm						G813T			
TF 1/2 circ. 13,0 mm 	Negra Trenzada	45 cm			N267H						
RB-1 Master 1/2 circ. 17,0 mm 	Negra Trenzada	75 cm		K870T	K871T	K872T					
SH-1 1/2 circ. 22,0 mm 	Negra Trenzada	75 cm		K830H							
SH 1/2 circ. 26,0 mm 	Negra Trenzada	75 cm			K831H	K832H	K833H	K834H	K835H		
CT-1 1/2 circ. 36,4 mm 	Negra Trenzada	75 cm						423H	424H		
MH 1/2 circ. 36,4 mm 	Negra Trenzada	70 cm					K842T	K843T	K844T		
		75 cm								K845H	K846T
		8 X 60 cm							M72T		
(2)C-1 3/8 circ. 13,0 mm 	Negra Trenzada	45 cm	Q706H								

MICROPOINT Espátula

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE								
			9-0	8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	
(2)TG140-8 3/8 circ. 6,5 mm 	Virgen Azul	45 cm		7819G							
	Negra Trenzada	45 cm			7733G	1732G					
(2)TG175-8 1/2 circ. 7,0 mm 	Blanca Trenzada	30 cm		1753G							

Suturas Pre-cortada Sutupak

Material	Longitud	CALIBRE								
		5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2	3	4
Negra Trenzada	10 x 75 cm		SA83T ⁴	SA84T ⁴	SA85T ⁴	SA86T ⁴	SA87T ⁴			
	12 X 45 cm	A182H	A183H	A184H	A185H					
	15 X 45 cm					SSP15T				

4 - Múltiples hebras