

# Permafrix 057



## Abdeckfolie mit Gewebeklebeband

Cover Quick mit hochstatischer HDPE-Folie, ausgerüstet mit einem Gewebeklebeband. Geeignet auf rauen Untergründen wie z.B. Beton oder Backstein im Innen- und Aussenbereich. Die Coronabeschichtung bindet Farbspritzer auf der Folie und verhindert ein unkontrolliertes Herunterlaufen der Farbe. Ideal zum Abdecken bei Maler-, Gips- und Maurerarbeiten.

UV- und witterungsbeständig	Einsatzdauer
Klebkraft	wasser- und lösemittelbeständig

### Produktbeschreibung

hochstatische Abdeckfolie mit Gewebeklebeband

### Eigenschaften

- temperaturbeständig bis 80°C
- für Anwendungen bis 7 Tage
- lösungsmittelbeständig
- reissfest

### Technische Daten

<b>Folientyp</b>	
<b>Folie</b>	reissfeste HDPE-Folie
<b>Foliendicke</b>	10 my
<b>Coronabeschichtung</b>	ja
<b>Klebeband</b>	
<b>Träger Klebeband</b>	PE-kaschiertes Gewebe
<b>Kleber</b>	Naturkautschuk
<b>Banddicke</b>	0.20 mm +/-2%
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	+80°C
<b>Anwendungstemperatur</b>	+5°C bis +40°C

### Lieferform

<b>Artikelnummer</b>	6244	5955	21150
<b>Dimension</b>	550 mm x 17 m	1400 mm x 17 m	2700 mm x 17 m
<b>Rollen/Karton</b>	60	30	30

### Lagerung

In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 18°C und 21°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von 65%. Achten Sie darauf die Klebebänder nicht der direkten UV-Strahlung auszusetzen.

Möglichst in sauberer und schmutzfreier Umgebung aufbewahren, weg von scharfen und eckigen Gegenständen, um Beschädigungen an den Bändern zu verhindern.

Das längere Aufbewahren der Bänder in Autos kann die Qualität der Bänder beeinflussen.

**Bemerkungen**

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei geölten Oberflächen. Der Einsatz auf eloxiertem Aluminium sowie Naturstein wird nicht empfohlen. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.