



Atenschutzmaske Mandil SL FFP2/V D

Technisches Datenblatt

Best.-Nr.:	414 214
Produkt-Bezeichnung:	Atenschutzmaske MANDIL SL FFP2/V D
Angewandte Norm:	DIN EN 149:2009
Verwendung:	Schutz gegen feste und flüssige Partikeln mindergiftiger bzw. gesundheitsschädlicher Stoffe, mit Ausatemventil. Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert. Erfüllt die Zusatzanforderung gegen hohe Partikelbelastungen (Dolomitstaubprüfung = D) Der Schutzzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt.
Beschreibung:	Die Atemschutzmaske MANDIL SL besteht aus mehreren Materialschichten.
Materialien:	Sämtliche verwendete Materialien sind veraschbar. Partikelfilter: Mikroglasfaser/Melt Blown Bänderung: Textilgummiband Nasendichtlippe: Polyurethan Ausatemventil: Gehäuse: Polypropylen; Scheibe: Gummi
Arbeitsprinzip:	Partikel werden durch das Melt Blown-Filter filtriert.
Gewicht:	ca. 12 g
Partikel-Abscheidegrad:	Test Aerosol: Natriumchlorid: 94 % Mindest-Abscheidegrad (EN 149): Paraffinöl: 94 %
Einatemwiderstand:	bei 30 l/min, konstanter Flow max. 0,7 mbar (nach EN 149) bei 95 l/min, konstanter Flow max. 2,4 mbar (nach EN 149)
Ausatemwiderstand:	bei 160 l/min, konstanter Flow max. 3,0 mbar (nach EN 149)
Kennzeichnung:	Markenzeichen des Herstellers (LOGO) Produkt-Bezeichnung Artikelnummer gültige Norm Ende der Lagerfähigkeit (YYYY/MM/DD) oder (YYYY) Informationsbroschüre des Herstellers beachten Chargen-Nr. CE-Kennzeichnung Prüfstelle Kennfarben: weiß
Handhabung:	Atenschutzmaske erst unmittelbar vor Gebrauch aus der Verpackung nehmen und gemäß Aufsetzanleitung über Mund, Nase und Kinn anbringen (siehe Faltschachtel).
Bereithaltung:	Raumtemperatur. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen. Lagerbedingungen auf der Verpackung beachten.
Warnhinweis:	Informationsbroschüre des Herstellers beachten!
Verwenderhinweise:	Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Dieses kann zu längeren oder kürzeren Haltezeiten führen. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie das Atemschutzgerät ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften insbesondere die Einsatzregeln gemäß DGUV Regel 112-190 bzw. DIN EN 529 „Atemschutzgeräte – Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden“.