

## ***Fleksible aksler for kanalrengjøring***

Vi er glade for at du valgte Danduct Clean Aksler for ditt rengjørings behov.

PD4 Soft (innv. aksel Ø5 mm. flettet) - for bruk av børster opp til Ø160  
Standard lengder: 2,5m 5m 7,5m 10m

PD4 (Innv. aksel Ø2,7mm) - for bruk av børster opp til Ø160:  
Standard lengder: 2,5m 5m 7,5m

DC4 (Innv. aksel Ø4,0mm) - Aksler for bruk av børster fra Ø160 til Ø630:  
Standard lengder: 5, 10, 15, 20, 25, 30m

### ***1. Hvordan bruke utstyret***

Legg ut akselen i sin fulle lengde.  
Fest en børste på enden av akselen og skru til.  
Sett børsten inn i kanalen.

Hvis du skal kjøre børsten mot venstre, lås børsten med umbraco skruen.  
PD4 Soft aksel bør kun brukes i høyredrift.

Ved rensing med DC4 oppnås det beste resultat ved en hastighet på ca. 800 – 850 rpm.  
Med PowerDrill og små børster økes turtallet.  
Akselen vil da rotere lett og kontrollert midt i kanalen.

Når du renser runde kanaler, kan du velge både høyre og venstre rotasjon.  
Når du renser rektangulære kanaler, kan du rense en side på vei inn i kanalen,  
for så endre retning på veien ut av kanalen.

Forsøk alltid å bruke korrekt størrelse på børsten. Hvis børsten ikke passer i kanalen,  
kan en benytte en børste som er maks ”Kanal diameter+25%”.  
Ikke press børsten inn i kanalen. Hvis børsten møter motstand må årsaken klarlegges.  
Inspeksjon av kanalen bør derfor gjennomføres før rensing starter.

Se til at akselen ikke er klemt eller satt fast på noen måte.

Akselen bør etter bruk, kveiles opp i så stor sirkel som mulig.  
PD4 min. Ø600mm  
DC4 min. Ø900mm

### ***2. Bruksområder***

Akslene er designet for bruk sammen med originale børster fra Danduct Clean.  
Akslene er ikke designet for bruk i fattede kanaler eller kanaler med hardt belegg.

*Utstyret må ikke benyttes i ett eksplosivt miljø eller i områder hvor det kan komme i kontakt med kjemiske stoffer.*

***Det ytes ikke garanti på børster og aksler, da dette er å anse som forbruksvare.***

**Reservedeler Aksler - DC4 - PD4 - PD4 Soft**

59613005 PD4 Soft aksel Ø5 mm. flettet - Motor ende  
59613003 PD4 – Rep. sett Aksel 2,7mm – Motor ende  
59613004 DC4 – Rep. sett Aksel 4,0mm – Motor ende  
59613107 PD4 Soft aksel Ø5 mm. flettet - Børste ende  
59613103 PD4 – Rep. sett Aksel 2,7mm – Børste ende  
59613104 DC4 – Rep. sett Aksel 4,0mm – Børste ende  
50613105 Reparasjonsverktøy for Aksler - ikke PD4 Soft

Du finner bilder av reservedelene på [www.germitech.no](http://www.germitech.no)

**GermiTech AS**

Undrumsdalsveien 251  
3176 Undrumsdal

Telefon: 33 06 10 45

Telefaks: 33 06 01 62

[www.germitech.no](http://www.germitech.no)