

## Das Problem:

Herkömmliche Schwämme können das Leistungspotenzial des A1 Speed Wax Plus 3 nicht optimal ausschöpfen.

## Die Lösung:



## Produktvorteile:

### Für die perfekte Lackveredelung mit A1 Speed Wax Plus 3

A1 DER Wax SCHWAMM wurde von der Dr. Wack Anwendungstechnik aus einer großen Zahl von Alternativen ausgewählt und umfassend getestet und optimiert. Dank der speziell entwickelten High-Performance-Materialstruktur ist A1 DER Wax SCHWAMM perfekt geeignet, um das A1 Speed Wax Plus 3 auf einfachste Weise aufzutragen.

- Ist dafür entwickelt worden, um das A1 Speed Wax Plus 3 auf den Lack mühelos und schnell aufzutragen
- Das spezielle Schaummaterial ermöglicht einen reibungslosen, gleichmäßigen Produktauftrag und ist sehr schonend zur Oberfläche
- Passt sich an schwer zugänglichen Stellen (z. B. Türgriffmulden) an
- Ideale Abmessungen (150 x 80 x 35 mm) für die Hand
- Mühelose und schnelle Anwendung ohne zur Ermüdung zu führen
- Leicht zu reinigen und extrem langlebig

## Anwendungsgebiete:

### Ideal für alle Lackarten (Metallic-, Bunt-, Nano- und kratzfestere Lacke) und Glanzfolien

## Anwendung:

A1 Speed Wax Plus 3 auf den trockenen Schwamm dosieren und in kleinen kreisenden Bewegungen gleichmäßig und dünn auf den sauberen und trockenen Lack auftragen. A1 DER Wax SCHWAMM dabei immer ausreichend mit Produkt getränkt halten, bei Bedarf nachdosieren. Schwamm zum Schluss gut auswaschen.

**Tipp:** Für die Verwendung mit A1 Speed Wax Plus 3 entwickelt



Erstattungsbedingungen:  
Produkt mind. noch  
2/3 voll – Rücksendung  
ausreichend frankiert  
mit Kaufbeleg

