



突ぱり
便利ポール
白リング付L

NSW-9



耐荷重

8
kg

2
kg

HEIAN Rod Spring

取付
寸法

110~190
cm

2段ばね内蔵だから取り付けやすい

2段
ばね
内蔵

取り付け
やすい

カーテン
リング
16個付

リング付

参考耐荷重

取付寸法
110cm時 8kg

取付寸法
190cm時 2kg

パイプ径
16mm



取扱説明書

この商品は釘・ビスを使わずに取り付ける簡易式圧着ポールです。取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。また説明書は大切に保管してください。

取り付けのできる場所

コンクリート壁や柱、壁材と下地に十分な強度がある所。ボードやベニヤなどの弱い壁は、下地に桟のある場所や壁面を市販の木板などで補強して取り付けてください。斜面や湾曲面、凸凹のある壁面には設置できません。

△取り付け上の注意事項

○この商品は屋内用です。

○壁面を強力につっぱって取り付けますので、取り付け跡が残る場合があります。支障の無い所で使用してください。

○高温となる所、屋外や直射日光の当たる所、浴室や湿度の高い所、水が掛かる所には使用しないでください。

○万一に備え、貴重品、危険物、破損の恐れのある物の周囲、燃焼器具、発熱器具、水道の蛇口の上や常時人がいる上には取り付けないでください。

○分解や改造はしないでください。

○水平(壁面に垂直)に取り付けてください。

○表示の取り付け範囲内で取り付けてください。

○取り付け後、状態の確認をしてください。

取り付け方法

①取り付ける場所の強度を確認します。

△使用上の注意事項

○表示耐荷重の範囲内で使用してください。

○荷重は分散して掛けしてください。

○急激な荷重を掛けたり強く引っ張る、摇する、ぶら下がるなどの行為は落下やケガの原因になります。

○手すりやガードなど身体の保護を目的としての使用や本来の用途から逸脱した使用はしないでください。

○ポールを立てて荷重を掛けないでください。

○取り付け後、中パイプを回さないでください。

○樹脂部品は特性上、油の付着や紫外線により劣化が生じます。

○破損や異常が見つかったときは直ちに使用を中止してください。

○天災などの不可抗力や改造、経年劣化、製品本来の用途から逸脱した使用による故障、破損、事故に対する補償は致しません。

参考耐荷重

110cm時	8kgまで
--------	-------

190cm時	2kgまで
--------	-------

○耐荷重は圧着力が不足する場合や、取り付け幅、壁の材質、施工状態により減少します。

○表示耐荷重は実験値であり、保証するものではありません。

材質表示

パイプ … 鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
樹脂部品 … PE樹脂、PP樹脂、合成ゴム
スプリング … 鉄・防錆油処理

DESIGNED IN JAPAN

240317P

MADE IN CHINA

HEIAN SHINDO

平安伸銅工業株式会社

TEL 06-6228-8986

9:30~17:00 (土・日・祝日は除く)

<http://www.heianshindo.co.jp/>

※製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたら、お手数ですが下記連絡先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

※品質向上のため予告なく仕様および外観を変更することがありますので、予めご了承ください。

シリコン袋: PE

台紙

NSW-9