



縦・横幅は伸縮自在で空間を最大限活かせる!
 高さは5cm間隔の高さ調節穴があり、調節が簡単です。



棚幅を伸ばした時に便利な補助棚付き
 製品幅85cm~92cmの間で使用できます。



2台並べれば布団の収納に便利!
 メッシュ棚で、通気性も抜群です。(※本商品は1台入りです。)

伸縮整理棚 縦・横伸縮タイプ

品番 **SOK-20**

このたびは当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みの上正しい使い方で永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに大切に保管しておいてください。

■製品外寸法(約)：幅 70~92cm 高さ 50~80cm (5cm間隔で調節可能) 奥行 37cm
 ■有効内寸法(約)：幅 65~87cm 高さ 46~76cm ■最大耐荷重：20kg











取扱説明書

△組み立て前の注意事項

●パイプの切り口や穴等には手を触れないでください。ケガの恐れがあります。 ●手袋を着用して作業を行ってください。 ●広い平らな場所で組立作業を行い、床などにキズをつけないように注意してください。 ●小さな部品がありますので、お子様がさわらないよう注意してください。 ●各部品の向きを確かめてから組立作業に入ってください。 ●ねじ類はいきなり強く締め付けず、部品が外れない程度に仮締めし、全体のバランスを整えながらしっかりと締め付けてください。

■部品一覧

※組み立て前に下図の部品がそろっているか確認してください。

棚	棚パイプ	パイプホルダー	補助棚	脚柱
1枚  エンドリング(大) 固定ねじ 片側にエンドリングと固定ねじが付いています	2本  エンドリング(小) 固定ねじ 片側にエンドリングと固定ねじが付いています	6個  長さ固定ねじ	1枚 	上脚柱 2枚  下脚柱 2枚 
エンドリング(大) 2個 	エンドリング(小) 2個 	固定ねじ 4本 	固定ねじ用六角レンチ 1本 	<注意> 梱包時は差し込んであります。外してお使いください。

<注意> エンドリングと固定ねじは、使用箇所に取り付けてあります。外してお使いください。

■組み立て方法

手順1 脚柱の組み立て


上下の脚柱をパイプホルダーで固定します。

手順2 棚の組み立て


棚と棚パイプをパイプホルダーで固定します。

注:パイプホルダーは必ず上脚柱のねじ穴、下脚柱の高さ調節用穴と位置を合わせて取り付けてください。その他の位置で固定するのは危険ですのでお止めください。

注:2枚の脚柱は同じ高さにして使用してください。




注:パイプホルダーは必ず長さ固定ねじを内側に向けて、棚のねじ穴と位置を合わせて取り付けてください。棚パイプは空洞側を棚に差し込んでください。



手順3 棚と脚柱の取り付け

エンドリングを上脚柱と棚パイプの間に挟み、上脚柱の外側から固定ねじを締めて固定してください。
 ※ゆがみなどがなければ確認しながら、固定ねじを付属の固定ねじ用六角レンチでしっかりと締め付けます。

※補助棚は製品幅85cm~92cmの間で使用できます。ストップ線を越えない範囲でご使用ください。



△使用上の注意事項 ※注意事項は必ずお守りください。

- この商品は屋内用です。屋外での使用はしないでください。
- しっかりと水平なところでご使用ください。
- 構造上、力を加えやすと多少の揺れが生じますが、通常使用においては差し支えありません。
- 直射日光の当たる所、高温となる所、また、浴室のような湿度の高い所では使用しないでください。
- 発熱器具や燃焼器具、または火気のそばでのご使用は絶対にしないでください。
- 万一に備え、危険物、貴重品、破損の恐れのあるものなどは載せないでください。
- 必ず表示耐荷重の範囲内で使用してください。また、倒れないように、荷重はバランスよく載せてください。(耐荷重は測定値であり、保証するものではありません。)
- 荷重は急激にかけないでください。転倒や破損の原因になります。
- 製品を強くゆすったり、体重をかけたりの行為は絶対にしないでください。(小さなお子様には特に注意してください。)
- 消臭剤、芳香剤、化粧品、整髪料、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、油脂、有機溶剤(ベンジン・シンナー等)の付着は変質劣化の原因になります。万一付着した場合は直ちに洗い除いてください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤分が残らないよう拭き取った後、乾いた布で拭き取ってください。
- 表面塗装の傷は汚れの浸透や錆の原因になります。
- 使用中、ゆがみ、ねじれ、ねじの緩みなどが発生する場合があります。定期的な点検を行い、調整を行ってください。
- 異常やびび割れなどが発生した場合は直ちに使用をおやめください。
- 天災などの不可抗力や、改造・経年劣化または誤った使用方法による故障・破損・事故などに対する補償等はいたしかねます。
- 日本国外に持ち出された商品は、補償の対象外となります。

注:長さ固定ねじが内側になるように取り付けてください。

- 2段重ねでの使用はできません。
- 使用前には必ず、ねじがきちんと締まっているか確認してください。
- 設置の際、床面に傷が付かないよう丁寧に置いてください。
- 移動時は載せてあるものをすべて降ろしてください。

材質表示	
パイプ類	鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
棚	鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
補助棚	鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
ねじ類	鉄・メッキ

※品質向上のため予告なく仕様及び外観を変更することがありますので予めご了承ください。
 ※製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良などがございましたら、お手数ですが右記連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
 ※印刷の都合上、色調は実物と異なる場合もございます。

DESIGNED IN JAPAN 091020N
 MADE IN CHINA



平安伸銅工業株式会社
 TEL 06-6228-8986
 9:30-17:00(土・日・祝日除く)
 www.heianshindo.jp

