

DDURAVIT









Aufsatzbecken	Größe	Gewicht	Bestellnummer
geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mi keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 mm	t		
Farben			
00 Weiss			
Variante			
×	600 x 345 mm	11,800 Kilogramm	2355600000
Infobox			
Gefertigt aus der Spezialmasse DuraCeram			
eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte Zubehör	Cinc 1 403 eqte 21 et	Zai Destectiuminei milzu.	
Design Siphon		1,500 Kilogramm	005036
Passende Produkte			
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, Konsolenplatte mit einem Ausschnitt, für 1 Aufsatzbecken mittig, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6694
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, Konsolenplatte mit einem Ausschnitt, für 1 Aufsatzbecken mittig, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6695
Konsole mit Schubkasten für Aufsatzschalen oder Halbeinbau 1 Konsolenplatte mit einem Ausschnitt mittig, 1 Schubkasten unter Konsole, 2 Konsolenträger, 800 x 565 mm	800 x 565 mm		DL6788
Konsole mit Schubkasten für Aufsatzschalen oder Halbeinbau 1 Konsolenplatte mit einem Ausschnitt mittig, 1 Schubkasten unter Konsole, 2 Konsolenträger, 1000 x 565 mm	1000 x 565 mm		DL6789
Waschtischunterbau für Konsole 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, 800 x 548 mm	800 x 548 mm		H26301



DuraSquare Aufsatzbecken # 2355600000

|< 600 mm >|

Waschtischunterbau für Konsole 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	H26302
Waschtischunterbau für Konsole 1 offenes Fach inkl. Handtuchhalter, 800 x 518 mm	800 x 518 mm	VE6541
Waschtischunterbau für Konsole 1 offenes Fach inkl. Handtuchhalter, 1000 x 518 mm	1000 x 518 mm	VE6542
Ausschreibungstext		
DURAVIT DuraSquare Aufsatzbecken geschliffen 600mm aus E umlaufendem Rand. Schaftventil mit keramischer Ventilabdec präziser und paralleler Linienführung, weiche und runde Über Abmessungen(BxTxH)600x345x140mm. Weiß. Waschtisch ohr		

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.