






Enfermera en apuro
X suecos®

- Anti-slip
Antideslizante 
 - Lightweight
Ultraligero 
 - Antibacterial
Antibacteriano 
 - Breathable
Transpirable 
 - Shock absorption
Absorción de impactos 
- NEW**



ODEN FUSION

Fusion Technology gives lightness and comfort with the added function of rubber + EVA combined for stronger anti-slip properties and improved durability.

La tecnología Fusion combina las propiedades de la EVA y la goma para aumentar las cualidades antideslizantes y la resistencia al desgaste de nuestro clásico Oden.

MAIN FEATURES | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- EPI (EU) 2016/425 Certified.**
Certificado según reglamento EPI (UE) 2016/425.
- 100% latex-free EVA, adaptable to the foot with non-slip sole SRC.**
100% EVA libre de látex, se adapta al pie, con suela antideslizante SRC.
- Antifungal material keeps substances from adhering to shoe.**
Material antimicótico: las sustancias con las que entra en contacto no se adhieren.
- Waterproof, ultralight, ergonomic and flexible material.**
Material impermeable, ultraligero, ergonómico y flexible.
- Heat resistant to hydrocarbons, solvents, lactic acid and other fluids.**
Resistente a hidrocarburos, disolventes, detergentes, ácido láctico, y otros fluidos.
- Cold sterilized with UV light, gamma rays and hydrogen peroxide.**
Esterilizable en frío con luz ultravioleta y peróxido de hidrógeno.



Antistatic Available
Antiestático Disponible



Technical heel. Greater stability and impact absorption.

Talón técnico: mayor estabilidad y gran absorción de impactos.

Pronation: neutral tread with 3cm heel.

Pronación: pisada neutra con talón de 3 cm.




White Blanco S/t 36-42



Ventilation holes that prevent the filtration of liquids.

Orificios de ventilación que impiden la filtración de líquidos.




Slip resistance SRC.

Resistencia al deslizamiento SRC.

MAINTENANCE | MANTENIMIENTO

Recommend avoiding machine wash. If necessary, use a short program with cold water under 30°C. Do not use spin. To dry, avoid tumble dryer and exposure to any heat sources.

No lavar en la lavadora. Si fuera necesario, utilizar un programa corto con agua fría máximo 30°C. No centrifugar. Para secar no usar secadora ni exponer a una fuente de calor, basta secar con un paño.



Pink- Rosa S/t 36-42

