

Tiroir coulissant modèle 20

La cuvette coulissante modèle 20 est un passe-plat à rotation inverse, prêt à être installé, avec cuvette plate et auge. Elle est destinée à être utilisée comme solution de comptoir à l'intérieur. Ce modèle convient pour le transfert de dossiers, de documents, de rouleaux de billets et d'objets.

Sécurité

- Auge plate coulissante pour le passage d'objets plats tels que dossiers, documents, passeports, etc. et rouleaux d'argent jusqu'à 30 mm de hauteur.
- Bac à mouvement opposé pour le passage d'objets plus grands jusqu'à 100 mm de hauteur, p. ex. des classeurs avec une largeur de dos de 80 mm.
- Verrouillage automatique dans les positions finales respectives côté caisse et côté client. Le verrouillage ne peut être déverrouillé que par l'opérateur côté caisse, en appuyant sur le levier de commande.
- Le déplacement du bac plat et de l'auge n'offre aucune ouverture pour un accès ou une manipulation pendant l'actionnement.
- Le matériau est pare-balles et résiste aux tirs d'armes de poing lourdes, par exemple jusqu'à 44 Magnum. Le certificat M3/FB4 du bureau de tir compétent est disponible.
- Le modèle 20 est conforme aux dispositions de l'UVV-Kassen.

Matériau et application

- L'auge plate est composée d'un insert en tôle d'acier, moussé avec du PU et revêtu en brun noir.
- Le chariot et l'auge sont fabriqués en tôle d'acier de 3 mm et revêtus par poudre en brun noir.
- Le cadre est en acier inoxydable brossé de 2 mm.
- Toutes les pièces de tôle sont fabriquées sur des installations modernes de découpe laser de précision de la plus haute qualité.
- Le modèle 20 est destiné à être utilisé à l'intérieur ou dans des locaux.
- Le passe-plat ne nécessite aucun entretien. Il n'y a pas de lubrification ni d'intervalles de nettoyage.

La cuvette coulissante est conçue pour un montage simple dans les découpes de comptoir existantes. Il est inséré par le haut dans l'évidement et repose sur les comptoirs en pierre, tandis qu'il est monté à fleur sur les comptoirs en bois.

Le montage nécessite un support stable et une fixation par le client. Une prise de courant de 230 V côté intérieur est nécessaire pour le raccordement de l'interphone. Il faut permettre un démontage ultérieur pour les travaux d'entretien et de réparation.

Construction et exécution

La variante modèle 20 tardif est réalisée avec un couvercle en acier inoxydable au lieu de la cuvette plate et est spécialement prévue pour être utilisée comme interrupteur tardif ou nocturne. Il est possible de le réaliser avec des surfaces en acier inoxydable ou d'autres couleurs. Le modèle 20 Spät est également disponible en version ignifuge jusqu'à EI90.

Interphone



Pour une communication conviviale entre le conseiller et les visiteurs, nous recommandons l'utilisation de notre interphone GEC 882.



Montage

Le design et les matériaux peuvent être modifiés sans préavis.

Dimension tiroir coulissant modèle 20



Le design et les matériaux peuvent être modifiés sans préavis.