



Semáforo de Control Aleatorio Simple 220V | Sogno Chile COD CR4031

Características físicas y Operativas

Permite revisar a su personal legalmente, ya que cumple con el derecho de los trabajadores a no ser discriminado arbitrariamente de acuerdo con la dirección del trabajo

Usos Interior para revisar bolsos, exámenes toxicológicos, revisión de vehículos, etc

Características físicas y operativas

Consumo	40mA
Dimensiones	23,5 x 14 x 7,7 cm
Peso	1,3 kg
Tamaño de luces	28mm
Tamaño del pulsador alto tráfico	Tipo hongo de 40mm

Fuente de Alimentación

Fuente de alimentación 220VAC (extensión de 3m de largo)

INCLUYE

Cable de tres metros de largo para 220VAC

Nota: El equipo debe colocarse en un lugar cercano a una salida de corriente 220V AC

Funcionamiento:

Al presionar el pulsador de alto tráfico se encenderá la luz verde o roja dependiendo del algoritmo programado y el momento en que se encuentre el reloj interno. Al encender la luz roja, se acompaña de un aviso sonoro de Revisión, el cual es generado por pito.


Programación:

El equipo cuenta con un algoritmo totalmente aleatorio programable mediante dip switches, los cuales se encuentran dentro de la caja del control, permitiéndole contar con variadas alternativas de activación aleatoria.

Para programar el control aleatorio

El selector microprocesador cuenta con 4 dip switches para preseleccionar la secuencia aleatoria que se desee. Por ejemplo, si desea que en la secuencia el equipo marque 3 rojos y 2 verdes debe subir solo el segundo dip switches de derecha a izquierda.

Nota importante: si bien puede seleccionar una secuencia, dicha programación puede realizar la entrega de los colores de forma aleatoria. Es decir, se cumplirá el ciclo de 3 rojos y 2 verdes, pero de forma intercalada. Esto evitará que las personas puedan aprenderse el ciclo y así evitar la inspección.



Nota importante: Para que el equipo obedezca la secuencia preseleccionada debe hacer el cambio con el equipo apagado.