

# SOFÍA

Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



negro

**ES** Zapato femenino tipo salón con elástico de sujeción en el empeine de piel micro D'COVER PLUS®, con forro interior de microfibras técnicas D'DRY®. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de poliuretano con tratamiento antibacterias, forrada en microfibras técnicas. Suela de EVA con sistema DYNERGY.

**Normativa:** EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+O2+FO. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante. O2 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, penetración y absorción de agua. FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**FR** Chaussure femme style salon en cuir micro D'COVER PLUS®, bordée à l'intérieur de microfibre technique D'DRY®. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Semelle coussinée en polyuréthane avec la technique de traitement antibactérien, bordée en microfibre technique. Semelle en EVA avec système DYNERGY.

**Norme:** EN-ISO-20347. Niveau de protection SRC+O2+FO. SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant. O2 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons, pénétration et absorption d'eau. FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.


**EN** Women's dress shoe with elastic hold on the instep in split leather micro D'COVER PLUS® with technic microfiber lining D'DRY®. Buttress of sufficient strength to support the heel. Cushioned polyurethane insole with antibacterial treatment and technic microfiber lining. EVA sole with DYNERGY system.

**Regulations:** EN-ISO-20347. Security Level SRC+O2+FO. SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant. O2 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, penetration and water absorption. FO = oil resistance of the sole.

**DE** Art Pumps aus Leder Micro D'COVER PLUS® mit Futter aus Mikrofaser D'DRY®. Hinterkappe mit ausreichender Festigkeit, um das Fersenbein zu stützen. Antibakteriell behandelte Innensohle aus Polyurethan mit Futter aus Mikrofaser. EVA mit DYNERGY-System Sohle.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. Sicherheitslevel SRC+O2+FO. SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel. O2 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle, Penetration und Wasseraufnahme. FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.


**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**



**ES** Doble amortiguación que absorbe el impacto del pie, reduciendo la presión.

**EN** Double cushioning that absorbs the impact on the foot, thus reducing pressure.


**FR** Double amorti qui absorbe l'impact du pied, réduisant la pression.



**ES** Distribuye las presiones estabilizando la pisada.

**EN** It distributes pressure to stabilise the step.

**FR** Répartir les pressions stabilisant l'empreinte.



**ES** Transforma la energía generada en impulso para el siguiente paso.

**EN** It turns the energy produced into momentum for the next step.

**FR** Transforme l'énergie générée en impulsion pour le prochain pas.



Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-42

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007732987-0005 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.