


LIQUILABO



Automates de déshydratation

DAKEWE



Sûr & intelligent

Protection des échantillons en cas d'incident ou de coupure d'alimentation.

Suivi monitoré du traitement des tissus et de l'action des réactifs.

Suivi constant et en direct des paramètres & de leur performances. Rapports activité / qualité permettant un analyse fine pour mieux anticiper les risques.



Fiable

Les paramètres clé de la machine sont contrôlés avant le process pour éviter tout problème.

Éléments en double pour un back up parfait : double sonde de T°, pompe de secours, etc.

Les éléments critiques sont contrôlés (alcools, xylène, paraffine), pour un process sûr et efficace.



À distance, mais sous contrôle

Protection des échantillons en cas d'incident ou de coupure d'alimentation.

Contrôlez l'état d'avancement du processus en temps réel via l'application gratuite.

Vous êtes alerté en cas de problème et vous récupérez des échantillons viables.






Gestion intelligente des réactifs

Rotation automatique des réactifs et de la paraffine.

Contrôle de la qualité des alcools.

Reconnaissance des bidons par RFID.

Divers programmes de rotation possibles.



Simplicité d'utilisation et d'entretien

Ouverture via l'écran de contrôle. Fermeture simple, sans effort.

Ecran tactile 12 pouces, réglables en inclinaison pour s'adapter à l'utilisateur.

L'éclairage arrière bleu permet une parfaite visualisation du niveau de réactif dans les bidons.

2 modèles de paniers disponibles, 70 cassettes ou 150 cassettes.

Adaptation du flux de réactifs en fonction du nombre de cassettes.

Joint de cuve en Viton, facile à nettoyer et à changer, couvercle en téflon.

Surface brevetée de la machine : type marbre, robuste & simple à nettoyer.

Interface simple et intuitive pour un usage simple et partagé, en toute sécurité.



DAKEWE





Capacité max.	300 cassettes
T°C paraffine	50 - 65°C
T°C réactifs de déshydratation	TA - 65°C
T°C alcools	60°C
T°C Xylène	65°C
Réservoirs paraffine	3 x 4,2L
	1 x 5,6L
Fusion paraffine	≤ 12 heures
Nbre de bidons de réactifs	10
Nbre de bidons à condensats	1
Nbre de bidons de rinçage	3
Capacité des bidons	Niveau 1 : 3L
	Niveau 2 : 4,3L
	Niveau max. : 4,8L

Tableau 1-1

Puissance	220V
Fréquence	50/60Hz
Consommation	1200VA
T° ambiante tolérée	10 - 40°C
Larg. x prof. x Ht	62 x 64 x 117cm
Poids brut	249kg
Poids net	180kg



DAKEWE



www.liquilabo.com

francois@liquilabo.com