

Ficha de datos | Código: 2009-115/000-006

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; azul

<https://www.wago.com/2009-115/000-006>



Color: ■ azul

Similar a ilustración

Datos técnicos

Adecuado	para bornas de carril WAGO
Método de marcaje	Termotransferencia
Marcaje	sin impresión
Montaje	Marker card
Preconfeccionado	1.500 etiquetas WMB (5 mm)/rollo
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Dispositivo de marcaje	Smart Printer (impresora compacta por termotransferencia)

Datos geométricos

Anchura de etiqueta/tira	5 ... 5,2 mm
Anchura de etiqueta	5 mm

Datos mecánicos

Resistencia a las manchas	en combinación con tira 258-5005
---------------------------	----------------------------------

Datos de material

Color	azul
Resistencia a rayos UV	EN 60068-2-5:2010, procedimiento B
Libre de halógenos	Sí
Peso	78,8 g
Carga de fuego	2,354 MJ

Datos comerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 8.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761
PU (SPU)	1 UDS
Tipo de embalaje	Bag
País de origen	DE
GTIN	4045454774868
Número de arancel aduanero	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Homologaciones / Certificados

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



Homologación	Norma	Nombre de certificado
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Descargas

Documentation

Operating Instructions

2009-115 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1230.84 KB	↓
---	-----------------	-------------------	-------------------

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 2009-115/000-006	EPLAN Data Portal 2009-115/000-006
↓	↓
	ZUKEN Portal 2009-115/000-006
	↓

1 Productos apropiados

1.1 Accesorios opcionales

1.1.1 Marcaje

1.1.1.1 Accesorios para dispositivos de marcaje



Código: 258-5007

Rodillo; para Smart Printer; para WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositivo afilador

1.1.1.2 Dispositivo de marcaje



Código: 258-5000


Impresora por termotransferencia; Smart Printer; p.marcaado completo de armario de distribución; 300dpi; Con material de marcado

Instrucciones de manejo

Aplicación



Separación de una etiqueta de inserción individual de la tira de marcadores WBM para usar en bornas más grandes.



Colocación de tira de marcadores en el soporte de marcaje.

Marcaje



Colocación de una tira de marcadores WMB en el soporte de marcaje del adaptador de marcaje doble.



Colocación de tira de marcadores en el soporte de marcaje.