


Ficha de datos | Código: 211-811

Etiqueta de inserción; para Smart Printer; para uso en manguitos; Longitud: 12 mm; blanco

<https://www.wago.com/211-811>



Color: ■ blanco

Datos técnicos

Método de marcaje	Termotransferencia
Marcaje	sin impresión
Montaje	Roll
Preconfeccionado	2.500 etiquetas/rollo
Dispositivo de marcaje	Smart Printer (impresora compacta por termotransferencia)

Datos geométricos

Profundidad	0,26 mm
Longitud	12 mm
Superficie de marcaje	4 x 12 mm

Datos mecánicos

Tipo de montaje	Deslizante
Resistencia a las manchas	en combinación con tira 258-5005

Datos de material

Color	blanco
Material	Poliéster
Resistencia a rayos UV	EN 60068-2-5:2010, procedimiento B
Información de adhesivo	without adhesive
Libre de halógenos	Sí
Peso	221 g
Carga de fuego	0 MJ

Requisitos medioambientales

Temperatura de aire circundante (almacenamiento)	+10 ... +22 °C
Temperatura ambiente (funcionamiento)	-20 ... +80 °C
Humedad relativa	40 ... 50 %

Datos comerciales

eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 8.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530
PU (SPU)	1 UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4050821674979
Número de arancel aduanero	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 211-811



Documentation

Operating Instructions

211-821 Information on printing material	1	28.08.2020	pdf	1248.71 KB	
--	---	------------	-----	------------	--

1 Productos apropiados

1.1 Accesorios opcionales

1.1.1 Marcaje

1.1.1.1 Dispositivo de marcaje



Código: 258-5000

Impresora por termotransferencia; Smart Printer; p.marcaje completo de armario de distribución; 300dpi; Con material de marcaje

1.1.1.2 Manguito de marcaje



Código: 211-813

Manguitos; Longitud: 12 mm; para uso de 211-811; sin halógenos; Diámetro ext. de cable: 5,0 ... 11,0 mm; transparente

Código: 211-812

Manguitos; Longitud: 12 mm; para uso de 211-811; sin halógenos; Diámetro exterior de cable: 1,4 ... 5,0 mm; transparente

Instrucciones de manejo

Marcaje




Extraiga la etiqueta impresa del rollo.



Inserte la etiqueta en el receptáculo del manguito de marcaje. La etiqueta se puede sustituir después de conectar el conductor.



Deslice la etiqueta por el soporte de marcaje hasta el extremo del manguito.



A continuación, gire y extraiga el resto de la tarjeta.