

## Ficha de datos | Código: 211-821

Etiqueta de inserción; para Smart Printer; para uso en manguitos; Longitud: 23 mm; blanco

<https://www.wago.com/211-821>



Color:  blanco

### Datos técnicos

Método de marcaje	Termotransferencia
Marcaje	sin impresión
Montaje	Roll
Preconfeccionado	2.500 etiquetas/rollo
Dispositivo de marcaje	Smart Printer (impresora compacta por termotransferencia)

### Datos geométricos

Profundidad	0,26 mm
Longitud	23 mm
Superficie de marcaje	4 x 23 mm

### Datos mecánicos

Tipo de montaje	Deslizante
Resistencia a las manchas	en combinación con tira 258-5005

### Datos de material

Color	blanco
Material	Poliéster
Resistencia a rayos UV	EN 60068-2-5:2010, procedimiento B
Información de adhesivo	without adhesive
Libre de halógenos	Sí
Peso	220 g
Carga de fuego	0 MJ

### Requisitos medioambientales

Temperatura de aire circundante (almacenamiento)	+10 ... +22 °C
Temperatura ambiente (funcionamiento)	-20 ... +80 °C
Humedad relativa	40 ... 50 %

### Datos comerciales

eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 8.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530
PU (SPU)	1 UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4050821675006
Número de arancel aduanero	39269097900

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Descargas

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 211-821



### Documentation

#### Operating Instructions

211-821 Information on  
printing material 1  
28.08.2020 pdf  
1248.71 KB



### 1 Productos apropiados

#### 1.1 Accesorios opcionales

##### 1.1.1 Marcaje

##### 1.1.1.1 Dispositivo de marcaje



##### Código: 258-5000

Impresora por termotransferencia; Smart  
Printer; p.marcaje completo de armario  
de distribución; 300dpi; Con material de  
marcaje

### 1.1.1.2 Manguito de marcaje



**Código: 211-926**

Manguitos; Longitud: 23 mm; para uso de 211-821; contiene halógeno; Diámetro ext. de cable: 10,0 ... 14,0 mm; transparente



**Código: 211-927**

Manguitos; Longitud: 23 mm; para uso de 211-821; contiene halógeno; Diámetro ext. de cable: 14,0 ... 22,0 mm; transparente



**Código: 211-925**

Manguitos; Longitud: 23 mm; para uso de 211-821; contiene halógeno; Diámetro ext. de cable: 6,0 ... 10,0 mm; transparente



**Código: 211-922**

Manguitos; Longitud: 23 mm; para uso de 211-821; contiene halógeno; Diámetro exterior de cable: 1,5 ... 2,5 mm; transparente



**Código: 211-923**

Manguitos; Longitud: 23 mm; para uso de 211-821; contiene halógeno; Diámetro exterior de cable: 2,0 ... 4,0 mm; transparente



**Código: 211-924**

Manguitos; Longitud: 23 mm; para uso de 211-821; contiene halógeno; Diámetro exterior de cable: 4,0 ... 7,0 mm; transparente



**Código: 211-824**

Manguitos; Longitud: 23 mm; para uso de 211-821; sin halógenos; Diámetro ext. de cable: 5,0 ... 11,0 mm; transparente



**Código: 211-823**

Manguitos; Longitud: 23 mm; para uso de 211-821; sin halógenos; Diámetro exterior de cable: 1,4 ... 5,0 mm; transparente



**Código: 211-829**

Manguitos; Longitud: 23 mm; para uso de 211-821; sin halógenos; transparente

### Instrucciones de manejo

#### Marcaje




Extraiga la etiqueta impresa del rollo.



Inserte la etiqueta en el receptáculo del manguito de marcaje. La etiqueta se puede sustituir después de conectar el conductor.



Deslice la etiqueta por el soporte de marcaje hasta el extremo del manguito.



A continuación, gire y extraiga el resto de la tarjeta.