

ZINGA

Het Filmverzinkingssysteem ZINGA is een ééncomponente coating met 96% zink in de droge film, die kathodische bescherming biedt aan ferro-metalen. ZINGA kan gebruikt worden als uniek systeem als alternatief voor thermische galvanisatie of metallisatie, als primer in een duplexsysteem (actief + passief) of als herlaadsysteem voor thermische galvanisatie, metallisatie of gezinganiseerde oppervlakken. ZINGA kan aangebracht worden met borstel, rol of spuitpistool, op een zuiver en ruw substraat in verschillende atmosferische omstandigheden. ZINGA is ook verkrijgbaar in spuitbussen en wordt verkocht als Zingaspray.

FYSISCHE GEGEVENS EN TECHNISCHE INFORMATIE

NAT PRODUCT

Componenten	- Zinkpoeder - Aromatische koolwaterstoffen - Bindmiddel
Densiteit	2,67 kg/dm ³ (±0,06 kg/dm ³)
Vaste stofgehalte	- 80% in gewicht (±2%) - 58% in volume (±2%) volgens ASTM
Type verdunner	Zingasolv
Vlampunt	≥ 40°C - 60°C
VOS	474 g/L (EPA Methode 24) (=178 g/kg) gemeten door SMI, Inc.

DROGE FILM

Kleur	Zink Grijs
Glans	Mat
Zinkgehalte	96% (±1%) in gewicht, met een zuiverheid van 99,995%. ZINGA geeft volwaardige kathodische bescherming en voldoet aan de norm ISO 3549 wat betreft de zuiverheid van het zink en aan de norm ASTM A780 wat betreft de toepassing voor het herstellen van thermische galvanisatie.
Speciale eigenschappen	- Atmosferische temperatuursweerstand van de droge film » Minimum: -40°C » Maximum: 120°C met pieken tot 150°C - pH weerstand bij onderdompeling: 5,5 pH tot 9,5 pH - pH weerstand in atmosferische condities: 3,5 pH tot 12,5 pH - Uitstekende UV-weerstand
Niet-toxiciteit	Een droge ZINGA laag is niet toxisch. Dit werd getest volgens de norm AS/NSZ4020.

VERPAKKING

1/4 kg	Beschikbaar als staal (op aanvraag), niet voor verkoop
1/2 kg	Beschikbaar, verpakt in dozen van 24 x 0,50 kg
1 kg	Beschikbaar, verpakt in dozen van 12 x 1 kg
2 kg	Beschikbaar, verpakt in dozen van 6 x 2 kg
5 kg	Beschikbaar
10 kg	Beschikbaar
25 kg	Beschikbaar

BEWARING

Houdbaarheid, ongeopend	Onbegrensd. In geval van langdurige opslag is het aangeraden de ongeopende pot om de 3 jaar eens te schudden in een automatische shaker.
Opslag	Bewaar op een koele en droge plaats bij temperaturen tussen 5 en 25°C.
Pot-life	Indien correct gesloten na gebruik blijft ZINGA bruikbaar.

VOORWAARDEN

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Zuiverheid	<ul style="list-style-type: none"> - Het metalen substraat eerst ontvetten, bij voorkeur afstomen aan 140 bar aan 80°C. Daarna gritstralen of natstralen tot zuiverheidsgraad SA 2,5 volgens de norm ISO 8501-1:2007 of tot de zuiverheidsgraad die beschreven is in de norm SSPC-SP10/NACE No. 2. Dit betekent dat het oppervlak vrij moet zijn van roest, vet, olie, verf, zout, vuil, walshuid en andere onzuiverheden. Na het gritstralen het oppervlak ontstoffen met niet-gecontamineerde perslucht volgens de norm ISO 8502-3 (max stofklasse 2), ofwel, in geval van natstralen, het oppervlak spoelen met zuiver water en drogen met niet-gecontamineerde perslucht. - Een andere methode om een zuiver oppervlak te bekomen, is UHP waterstralen tot zuiverheidsgraad SSPC-SP-WJ1. Maar denk eraan dat deze methode geen oppervlakteruwheid creëert. - Voor de applicatie op oude galvanisatie, metallisatie of oude Zinga lagen, moeten alle zink corrosie producten verwijderd worden door middel van stralen of mechanische voorbehandeling. - Op kleine oppervlakken of voor niet-kritische toepassingen mag de ZINGA aangebracht worden op een oppervlak dat manueel is voorbehandeld tot graad St 2 volgens ISO 8501-1.
Ruwheid	<ul style="list-style-type: none"> - ZINGA moet aangebracht worden op een metalen oppervlak met ruwheidsgraad medium G volgens de norm ISO 8503-1:2012. - Zorg ervoor dat het oppervlak ontvet is alvorens te gritstralen. - Deze ruwheidsgraad is niet vereist indien de ZINGA wordt toegepast op een laag thermische galvanisatie of metallisatie, of op een bestaande ZINGA-laag. Oude warm gegalvaniseerde oppervlakken hebben een voldoende ruwheidsgraad, nieuwe warm gegalvaniseerde oppervlakken moeten licht gezandstraald worden.
Maximale wachttijd voor applicatie	De ZINGA zo snel mogelijk aanbrengen op het voorbereide oppervlak. Indien er zich contaminatie voordoet voor het coaten, dan moet het oppervlak opnieuw gereinigd worden zoals hierboven beschreven.
Gelieve te consulteren met Zingametall.	

OMGEVINGSTOESTAND TIJDENS APPLICATIE

Omgevingstemperatuur	- Minimum -15°C - Maximum 50°C
Relatieve vochtigheid	- Maximum 95% - Niet aanbrengen op een vochtig of nat oppervlak
Temperatuur substraat	- Minimum 3°C boven het dauwpunt - Geen zichtbare aanwezigheid van water of ijs - Maximum 60°C
Product temperatuur	Tijdens de applicatie moet de temperatuur van de vloeibare ZINGA tussen 15 en 25°C blijven. Een lagere of hogere temperatuur van het product zal invloed hebben op de gladheid van de film tijdens het drogen.

APPLICATIE-INSTRUCTIES

ALGEMEEN

Applicatiemethodes	ZINGA kan aangebracht worden op een gereinigd oppervlak (zie p. 2) met de borstel of rol of conventioneel spuitpistool of met airless spray.
Afronden van de hoeken	Om een goede bescherming op de hoeken te garanderen, is het aangeraden om alle scherpe hoeken en kanten af te ronden tot op een minimale radius van 2 mm, bij voorkeur 3 mm.
Stripe coat	Voor optimale bescherming van hoeken, kanten, bouten of mouren is het aangeraden eerst een stripe-coat aan te brengen. Alle scherpe hoeken en kanten worden best afgerond tot op een minimale radius van 2 mm vooraleer de stripe coat aan te brengen.
Mengen	ZINGA moet grondig mechanisch gemengd worden om een homogene vloeistof te verkrijgen voor de applicatie. Na maximum 20 minuten moet er opnieuw gemengd worden.
Reiniging	Voor en na gebruik dient de spuitinstallatie gespoeld te worden met Zingasolv. Borstels en rollen moeten ook met Zingasolv gereinigd worden. Gebruik nooit White Spirit.

APPLICATIE MET BORSTEL EN ROL

Verdunning	Voor optimaal gebruik, verdun ZINGA tot 5%, zie verdunningstabel.
Eerste laag	De eerste laag nooit aanbrengen met de rol, enkel met de borstel, en dit om de holtes van het ruwheidsprofiel te vullen en om het oppervlak nat te maken.
Type borstel of rol	Industriële ronde borstel Kortharige rol (mohair)

APPLICATIE MET CONVENTIONEEL SPIJTPISTOOL

Verdunning	Tot 15% met Zingasolv (zie verdunningstabel) afhankelijk van de grootte van de spuitkop. Meer verdunning voor dezelfde spuitkopgrootte zal zorgen voor een gladder uitzicht.
Druk aan de spuitkop	2 tot 4 bar
Spuitkopopening	1,8 tot 2,2 mm
Aanbeveling voor spuitapparatuur	- Als men ZINGA verspuist, is het beter eerst alle filters van het pistool te verwijderen om blokkering te voorkomen. - Het spuitpistool moet uitgerust zijn met versterkte naaldveren. - Gebruik korte buisjes.

AIRLESS APPLICATIE

Verdunning	Tot 7% met Zingasolv (zie verdunningstabel) afhankelijk van de grootte van de spuitkop. Meer verdunning voor dezelfde spuitkopgrootte zal zorgen voor een gladder uitzicht.
Druk aan de spuitkop	± 150 bar
Spuitskopopening	0.017 - 0.031 inch
Aanbeveling voor spuitapparatuur	Een filtertip van 60 mesh wordt aanbevolen om verstopping van het spuitpistool te voorkomen.

VERDUNNINGSTABEL

	Borstel of rol 5%	Conventioneel spuitpistool 15%	Airless spuitpistool 7%
1 kg	0.05 kg / 0.06 L Zingasolv	0.15 kg / 0.17 L Zingasolv	0.07 kg / 0.08 L Zingasolv
2 kg	0.10 kg / 0.12 L Zingasolv	0.30 kg / 0.35 L Zingasolv	0.14 kg / 0.16 L Zingasolv
5 kg	0.25 kg / 0.30 L Zingasolv	0.75 kg / 0.90L Zingasolv	0.35 kg / 0.40 L Zingasolv
10 kg	0.50 kg / 0.60 L Zingasolv	1.5 kg / 1.70 L Zingasolv	0.70 kg / 0.80 L Zingasolv
25 kg	1.25 kg / 1.50 L Zingasolv	3.75 kg / 4.30 L Zingasolv	1.75 kg / 2 L Zingasolv

OVERIGE INFO

RENDEMENT EN VERBRUIK

Theoretisch rendement	- Voor 60 µm DFD: 3,62 m ² /kg of 9,67 m ² /L - Voor 120 µm DFD: 1,81 m ² /kg of 4,83 m ² /L
Theoretisch verbruik	- Voor 60 µm DFD: 0,28 kg/m ² of 0,10 L/m ² - Voor 120 µm DFD: 0,55 kg/m ² of 0,21 L/m ²

DROOGPROCES EN OVERSCHILDERBAARHEID

Droogproces	Het droogproces wordt beïnvloed door de totale NFD, de temperatuur van de omgevingslucht en van het substraat en de luchtcirculatie.
Droogtijd	Voor 60 µm DFD bij 20°C in een goed geventileerde omgeving: » Stofdroog: na 15-20 min. » Handdroog: na 30-45 min. » Manipuleerbaar: na 90 min. » Volledig uitgehard: na 24 uur
Overschilderen met een nieuwe ZINGA laag	- Met de borstel: 1 uur na handdroog - Met spuitpistool: 30 min. na handdroog - Maximale overschildertijd is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden. Als er zich zinkzouten hebben gevormd, moeten deze eerst verwijderd worden. Het is aangeraden om de 2e laag op dezelfde dag aan te brengen.
Opnieuw vloeibaar	- - Elke nieuwe ZINGA laag maakt de vorige laag opnieuw vloeibaar zodat beide lagen één homogene film vormen. Dit maakt herstelling van eerder behandelde oppervlakten met ZINGA zeer gemakkelijk. - Voor info over oppervlaktevoorbereiding op oude ZINGA oppervlakten, contacteer een Zingametall vertegenwoordiger.

<p>Overschilderen met een compatibele verf</p>	<p>ZINGA kan overschilderd worden met een ruim assortiment aan compatibele verven. Om compatibiliteitsproblemen te voorkomen, is het aangeraden om elke topcoat aan te brengen dmv de benevelings- en volle laag techniek. Eerst wordt een dunne, continue laag aangebracht die toelaat dat luchtbubbels door de film gaan. De eerste voorbeneveling vormt ook een barrière tegen agressieve solventen in de topcoat.</p> <p>Vorbeneveling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Applicatie ten minste 4 uur nadat ZINGA handdroog is (bij 20° C). - 25 tot 40 µm DFD (continue laag). - Normale verdunning volgens de technische fiche van de topcoat. <p>Volledige laag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Applicatie ten minste 2 uur nadat de vorbeneveling handdroog is. - Normale verdunning volgens de technische fiche. <p>Om problemen bij de applicatie van topcoats te vermijden, raden we het gebruik van een sealer aan. Zingametall biedt twee compatibele sealers aan die getest werden volgens ISO 12944: Zingalufer (PU sealer) en Zingaceram HS (EP sealer). Voor meer informatie gelieve onze richtlijn over overschilderen te raadplegen of neem contact op met een Zingametall vertegenwoordiger.</p>
--	---

LAAGDIKTEMETINGEN

<p>Natte filmdikte</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bij voorkeur volgens ISO 2808. - De NFD van ZINGA moet gemeten worden dmv een laagdiktekam. - Afhankelijk van de verdunning kan de DFD van ZINGA berekend worden op basis van de NFD: $DFD = NFD * (sbv/100)$. - Indien de NFD van een ZINGA laag gemeten wordt, moet men er rekening mee houden dat de opeenvolgende lagen opnieuw zullen versmelten en dus wordt de NFD gemeten van het volledige systeem (verschillende lagen).
<p>Droge filmdikte</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bij voorkeur volgens ISO 2808. - De DFD van ZINGA moet gemeten worden dmv een magnetische inductiemeter. - Wanneer ZINGA in 2 lagen wordt aangebracht raden wij aan de eerste laag dikker aan te brengen dan de tweede.
<p>Aantal metingen</p>	<p>Bij voorkeur volgens ISO 19840.</p>
<p>Correctiewaarden</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Volgens ISO 19840 wordt het oppervlakteprofiel gedefinieerd als 'medium'. Daarom moet een correctiewaarde van 25 µm gebruikt worden. - De correctiewaarde moet afgetrokken worden van de individuele meting om de individuele droge filmdikte in micrometer uit te drukken.
<p>Aanvaardingscriteria</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bij voorkeur volgens ISO 19840. - Het rekenkundig gemiddelde van alle individuele droge filmdiktes moet gelijk zijn aan of groter dan de nominale droge filmdikte (NDFD). - Alle individuele droge filmdiktes moeten gelijk zijn of hoger dan 80% van de NDFD. - Individuele droge filmdiktes die liggen tussen 80% van de NDFD en de NDFD zelf, zijn aanvaardbaar op voorwaarde dat het aantal van deze metingen minder is dan 20% van het totale aantal uitgevoerde individuele metingen. - Alle individuele droge filmdiktes zullen kleiner dan of gelijk zijn aan de voorgeschreven maximum droge filmdikte.

SYSTEEMAANBEVELING

Uniek systeem	<ul style="list-style-type: none">- ZINGA wordt gebruikt als uniek systeem in maximaal twee lagen om een totale DFD tot 150 µm te bekomen.- ZINGA mag niet worden aangebracht bij DFD's groter dan 250 µm.- Dit systeem wordt sterk aanbevolen omwille van het eenvoudige onderhoud. Doorheen de tijd zal de laag dunner worden aangezien ZINGA zichzelf opoffert door de kathodische bescherming. Een nieuwe ZINGA laag kan meteen aangebracht worden na reiniging van het oppervlak en zal zich versmelten met de vorige laag en deze herladen. De DFD van de aan te brengen ZINGA laag hangt af van de resterende ZINGA laag.- ZINGA als uniek systeem werd getest volgens:<ul style="list-style-type: none">• ZINGA 90 µm DFT:<ul style="list-style-type: none">» ISO 12944-6: C4 Very High, C5 High• ZINGA 120 µm DFT:<ul style="list-style-type: none">» ISO 12944-6: C5 Very High, CX, Im4» NORSOK M-501: syst. 1 & syst. 7
Duplex systeem	<ul style="list-style-type: none">- In een duplex systeem moet ZINGA aangebracht worden in één applicatie, bij voorkeur dmv verspuiten, om een DFD van 60 µm te bekomen, met een maximum van 100 µm DFD.- Verschillende duplex systemen zijn getest volgens ISO 12994. Gelieve een Zingametall vertegenwoordiger of de Zingametall website (www.zinga.eu) te raadplegen voor meer informatie.

Voor meer specifieke en gedetailleerde aanbevelingen betreffende de toepassing van ZINGA, gelieve de vertegenwoordiger van Zingametall te raadplegen. Voor gedetailleerde informatie ivm gezondheids- en veiligheidsrisicos en voorzorgsmaatregelen bij gebruik, verwijzen wij naar de veiligheidsfiche van ZINGA.