

# 電動ミル「ゼリ」と「エリスセンス」の違い

	ゼリ	エリスセンス
		
サイズ	<p>◆ペッパーミル 直径5.6cm 高さ14cm 重さ274g 容量15g</p> <p>◆ソルトミル 直径5.6cm 高さ14cm 重さ237g 容量30g</p>	<p>◆ペッパーミル 直径5.4cm 高さ20cm 重さ500g 容量20g</p> <p>◆ソルトミル 直径5.4cm 高さ20cm 重さ465g 容量50g</p>
材質	ミル本体/ABSニッケル鍍金、アクリル、ABS樹脂 グラインダー部/鉄(ペッパー)、ステンレス(ソルト) シャフト/ステンレス	ミル本体/ステンレス、ABS樹脂、PCT樹脂、PA樹脂、POM樹脂 バッテリーユニット/ABS樹脂 グラインダー部/鉄(ペッパー)、ステンレス(ソルト) シャフト/ステンレス
電池	試用単4乾電池6本	
ライト	豆電球 (替豆電球あり) 	LED 
作動の仕方	本体上部のボタンを押すと作動します。 	センサー内蔵でミル側部と上部に軽く触れるだけで簡単にミルが稼働、LEDが手元を明るく照らします 
粗さ調節	ペッパーのみあり。下部のノブを回す。 	Uセレクト6段階の粗さ調整システム。下の部分を回すだけ 
その他		*ペースメーカー等の医療用電気機器をご使用の方はご利用できません。