

# onda.

## Microtome semi automatique Orma

Avec panneau de contrôle séparé  
OR850



# OR850

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.



### SPÉCIFICITÉS.

- Microtome rotatif motorisé Semi-Automatique
- Bac à déchets magnétisé spacieux
- Espace de rangement et poignée ergonomique
- Porte-lame jetable avec protection intégrée
- Plaque de pression en argent
- Manivelle verrouillable en toute position
- plaque de base résistante à la déformation
- Panneau d'affichage
- Utilisation de lames jetables à profil bas et haut
- 2 types de pinces à spécimen : pince rapide et "C"
- Intégration compatible : paraffine, plastique, os non spécifié

### ÉPAISSEUR SECTION ET ROGNAGE.

- 0 à 600  $\mu\text{m}$  ;
- 0 $\mu\text{m}$ -2 $\mu\text{m}$ , par incréments de 0,5 $\mu\text{m}$  ;
- 2 $\mu\text{m}$ -10 $\mu\text{m}$ , par incréments de 1  $\mu\text{m}$  ;
- 10 $\mu\text{m}$ -20 $\mu\text{m}$ , par incréments de 2 $\mu\text{m}$  ;
- 20 $\mu\text{m}$ -100 $\mu\text{m}$ , par incréments de 5 $\mu\text{m}$  ;
- 100 $\mu\text{m}$ -600 $\mu\text{m}$  , par incréments de 50 $\mu\text{m}$

### ÉCHANTILLON ET RÉGLAGES.

- Repositionnement de la base du porte-lame (gauche-droite) : 50mm
- Avance horizontale de l'échantillon : 28mm
- Course verticale : 70mm
- Taille maximale de l'échantillon : 40\*50mm
- Taille Maximale de l'échantillon :  $\pm 8^\circ$

### VITESSE D'AVANCE ÉLECTRIQUE.

- 300 $\mu\text{m/s}$  (lent) & 900 $\mu\text{m/s}$  (rapide)

### RÉFRACTION.

- 5-100 $\mu\text{m}$  par incréments de 5 $\mu\text{m}$  (peut être retiré)

### DIMENSIONS.

- 41cm x 55cm x 32cm (longueur x largeur x hauteur)

### POIDS.

- environ 37Kg

### VOLTAGE/FRÉQUENCE.

- 100V-240V  $\pm 10\%$ , 50-60HZ

### MÉMOIRE.

- Fonction de mémoire disponible

### PANNEAU DE CONTRÔLE.

- Panneau de contrôle séparé

ona.

6 Rue Bazter - 64210 Bidart - FRANCE

Tel. +33 5 59 03 19 88 - [contact@onafrance.com](mailto:contact@onafrance.com) - [www.onafrance.com](http://www.onafrance.com)