

GUÍA DE TALLAS DE ANILLOS APM

Antes de medir su talla de anillo, asegúrese de que esta guía está impresa en formato "US Letter" y a una escala del 100 %. Puede verificar la precisión de su impresión comprobando que la escala mide exactamente 50 mm/1.968 in.



OPCIÓN 1

Encuentre su talla de anillo cotejando con la escala uno de sus anillos.


Phalanx			Diámetro							
42	44	46	48	49	50	51	52	53		
13.4 mm 0.527 in	14 mm 0.551 in	14.65 mm 0.576 in	15.3 mm 0.602 in	15.5 mm 0.610 in	16 mm 0.629 in	16.25 mm 0.639 in	16.5 mm 0.649 in	16.8 mm 0.661 in		
54	55	56	57	58	60	62	64			
17.2 mm 0.677 in	17.5 mm 0.689 in	17.8 mm 0.700 in	18.1 mm 0.708 in	18.5 mm 0.728 in	19.1 mm 0.751 in	19.8 mm 0.779 in	20.4 mm 0.803 in			

Para las **tallas de anillo especiales**, consulte las descripciones de la página del producto, puesto que las tallas **S, M y L** pueden variar de un producto a otro.

OPCIÓN 2

Encuentre su talla de anillo utilizando la regla de APM Monaco.

Recorte la regla de APM Monaco y rodee con ella la base de su dedo. Su talla se corresponde con el número que aparece alineado con la línea gruesa azul. Para asegurarse de que el anillo se ajuste bien a su dedo, le recomendamos que mida también su articulación.



GUÍA DE TALLAS DE PULSERAS APM

Antes de medir su talla de pulseras, asegúrese de que esta guía está impresa en formato "US Letter" y a una escala del 100 %. Puede verificar la precisión de su impresión comprobando que la escala mide exactamente 50 mm/1.968 in.



Encuentre su talla de pulsera utilizando la regla de APM Monaco.

PASO 1

- Recorte la regla de APM Monaco y haga una abertura en la línea **"CORTAR AQUÍ"**.
- Rodee con ella su muñeca, dejando la cara numerada a la vista.
- Deslice la **"LÍNEA DE INSERCIÓN"** a través de la abertura horizontal **"CORTAR AQUÍ"** y tire hasta que la regla esté completamente en contacto con su piel.

PASO 2

Identifique la circunferencia de su muñeca en **milímetros** o en **pulgadas**.

PASO 3

Dependiendo del modelo (brazalete, pulsera...), consulte la guía de tallas de la página del producto para poder elegir una de las tallas entre **XS** y **XL**.

LÍNEA DE
INSERCIÓN

230 mm / 9.055 in

220 mm / 8.661 in

210 mm / 8.267 in

200 mm / 7.874 in

190 mm / 7.480 in

180 mm / 7.086 in

170 mm / 6.692 in

160 mm / 6.299 in

150 mm / 5.905 in

140 mm / 5.511 in

10 mm

apm
MONACO

CORTAR AQUÍ