

APM ブレスレットのサイズガイド

ブレスレットのサイズを計測するには、このガイドをUSレターサイズ、拡大率100%で印刷してください。目盛りが50mm/1.968インチを正確に計測できていれば、正しく印刷できているということです。



APM Monacoのルーラーを使って、ブレスレットサイズを測る

ステップ1

- APM Monacoのルーラーを切り取り、“**CUT HERE** **ここを切る**”と書かれた線に切り込みを入れます
- ルーラーを数字が書かれた面を表にして、手首に巻きつけます。
- “**CUT HERE (ここを切る)**”と書かれた横向きの開口部に“**INSERT LINE (差し込み線)**”を入れて、ルーラーが肌に触れるまで引き込みます。

ステップ2

手首周りの長さをミリメートルかインチで読み取ります。

ステップ3

ブレスレットの種類(カフ、オープンカフ、バングル、ブレスレット...)に応じて、製品ページのサイズガイドを参照し、**XS**から**XL**の間でサイズを選択してください。

INSERT LINE
(差し込み)

230 mm / 9.055 in

220 mm / 8.661 in

210 mm / 8.267 in

200 mm / 7.874 in

190 mm / 7.480 in

180 mm / 7.086 in

170 mm / 6.692 in

160 mm / 6.299 in

150 mm / 5.905 in

140 mm / 5.511 in

10 mm

apm
MONACO

CUT HERE (ここを切る)