

セキスイ デジタルメジャー SDM-1N

取扱説明書

このたびは、セキスイデジタルメジャーをお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用に際しましては、**△注意**事項をお守りいただき、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。この「取扱説明書」は、大切に保管してください。

用途

- 道路・土木・建築・造園等、各工事の距離測定
- 交通事故検証時の距離測定
- 運動場・ゴルフ場等のスポーツ関連距離測定

使用方法

①(図-1)のように、**B**を固定したまま**A**をユルムの方向に回して引き伸ばし、トマルの方向に回して固定してください。次に、カウンター部を手でおさえて**B**をユルムの方向に回して引き伸ばし、トマルの方向に回して固定してください。

(図-2)のようにパイプが伸びてしっかり固定されているか、また、蝶ネジがしっかりとゆるみなく固定されているか確認してください。(全長:約96cm)

②カウンターのリセットボタンを押し、カウンターをゼロにしてください。

③アルミ柄の角度を一定にして車輪を確実にころがしながら、なるべくゆっくりと測定終了点まで歩いてください。(図-3)

④測定地点に到着したら歩くのを止めます。カウンターの数字が測定距離を表示します。

★出発点・測定終了点が壁の場合

●測定終了点が壁の場合はカウンター表示に車輪の半径(約4.91cm)分を加算してください。(図-4)

●出発点と測定終了点が壁の場合はカウンター表示に車輪の直径(約9.82cm)分を加算してください。(図-5)

収納方法

■使用方法①の要領で、アルミ柄を回しながら収納してください。(収納時:約45cm)

注意 アルミ柄を収納する時、継ぎ手部品 **A** **B** 及び蝶ネジとの間で指を詰めない様に充分にご注意ください。

仕様

表示距離	1cm~1km
表示方法	カウンター表示
車輪外径	約9.82cm
車輪円周	約30.85cm
車輪材質	ABS樹脂・合成ゴム
柄	アルミ
製品重量	約410g
使用温度範囲	0~40℃

特長


- 直線・曲線の距離測定が一人で歩きながら簡単にできます。
- 測定作業が迅速に行えます。
- 測定距離は見やすい大型タイプです。
- 軽量設計だから持ち運びにも便利。

お問い合わせ先

製品は厳正な品質管理を行っておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが「お客さま相談室」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

「お客さま相談室」0120-808032

(土、日、祝日は休日ですのでお問い合わせは平日(9:00~12:00・13:00~17:00)にお願い致します。)



△取扱上の注意

- この製品は歩きながら距離を測定する計測器です。それ以外の用途にはご使用にならないでください。
- 測定は車輪が確実に回転するようゆっくり歩いて、測定してください。歩行速度が早いと測定誤差を生じます。
- 精密機械のため、カウンターのリセットは足などで行わず、必ず手で行なってください。
- アルミ柄を収納する場合、手をはさまれないようご注意ください。尚、安全に作業を行うために手袋をご使用ください。
- ご使用のあとは泥・土等をきれいに拭き取って保管してください。
- 道路等でご使用の際、車の通行量が多い所では測定者の安全確保に十分ご注意ください。

sjc 積水樹脂商事株式会社

インターネット・ホームページ・アドレスナンバー
<https://www.sekisuijushi.co.jp/sj-shouji/> (主要取扱製品:生活事業内)

【ご注意】

- 製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

MADE IN JAPAN