

# FICHA TÉCNICA DE ESM. ETSP-02 AZUL COBALTO POLVO

Impresa el: 20/01/2020

## 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

<b>Código</b>	41140004
<b>Nombre del Producto</b>	ESM. ETSP-02 AZUL COBALTO POLVO
<b>Descripción</b>	ESMALTE AZUL COBALTO SIN PLOMO. Se trata de un esmalte muy brillante sin plomo y por lo tanto aconsejado para piezas que puedan contener alimentos. Compuesto de Frita. Nº CAS: 65997-18-4.
<b>Aplicación</b>	Pertenece a la gama de esmaltes "ETSP", para su aplicación sobre bizcocho cerámico tanto de pasta blanca como de barro rojo. El intervalo de temperatura va desde 980°C hasta 1080°C. Se pueden utilizar a temperaturas más altas obteniéndose diferentes acabados. Para más información puede visitar la hoja de información <a href="https://prodesco.es/sp/tienda.asp?n1=7&amp;n2=350">https://prodesco.es/sp/tienda.asp?n1=7&amp;n2=350</a>

### Empresa

PRODESCO S.L.. C/ Aviación 44 46940 Manises Valencia - España	<b>Telf</b> 961545588 <b>Fax</b> 961533025 <b>email</b> <a href="mailto:admon@prodesco.es">admon@prodesco.es</a> <b>Web</b> <a href="http://www.prodesco.es">http://www.prodesco.es</a>
--	--

## 2. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE COMPONENTES

### Análisis Químico

Li <sub>2</sub> O		ZnO		Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		CaF <sub>2</sub>		<b>Pig. Ing.:</b>	[1-5]
Na <sub>2</sub> O	[5-10]	MnO		B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	[10-20]	Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>			
K <sub>2</sub> O	[1-5]	CdO		V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>			
MgO	[1-5]	CoO		MnO <sub>2</sub>		BeO			
CaO	[5-10]	NiO		SiO <sub>2</sub>	[40-80]	CeO <sub>2</sub>			
SrO		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	[10-20]	TiO <sub>2</sub>		CuO			
BaO	[0,5-1]	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		ZrO <sub>2</sub>		Pr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>			
PbO		Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		SnO <sub>2</sub>					

## 3 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

<b>Aspecto</b>	Polvo azul.	<b>Índice Acidez</b>	2,4
<b>Estado</b>	Sólido.	<b>Tensión Superficial</b>	309,38din/cm
<b>Color(cocido)</b>	Transparente brillante azul Cobalto.		
<b>Olor</b>	-		

## 4. COLORIMETRIA

*L= 27.30	*A= 7.15	*B= -13.27	* Por Minolta ChromaControl (S) D-65 A 10° G: O-O
-----------	----------	------------	--

## 5. DILATOMETRIA

(25-300)	70,51 <sub>10</sub> <sup>-7</sup> C <sup>-1</sup>	<b>Tª Transformación</b>	581,9°C
(50-300)	70,26 <sub>10</sub> <sup>-7</sup> C <sup>-1</sup>	<b>Tª Reblandecimiento</b>	712°C
(300-500)	74,61 <sub>10</sub> <sup>-7</sup> C <sup>-1</sup>	<b>Pto. Fusión</b>	>800°C
(500-600)	110,26 <sub>10</sub> <sup>-7</sup> C <sup>-1</sup>		* Datos obtenidos con dilatómetro BÄHR mod. DIL 801 L

## 6. DISTRIBUCION GRANULOMÉTRICA (VÍA HÚMEDA)

<b>Tamaño:</b>	>10µ	58,71%	<b>Refracción</b>	1,68
	>25µ	24,40%	<b>Absorción</b>	
	>40µ	9,80%		
	>70µ	1,17%		
	>120µ	%		
	d(0,5)	12,70µ		

\* Datos obtenidos por Malvern Instruments (Master Sizer 2000)

## 7. RECOMENDACIONES SOBRE OBJETOS ESMALTADOS DESTINADOS A USO CULINARIO

Material exento de Plomo y Cadmio.

Se recomienda cocer este producto a la temperatura indicada con un ciclo de cocción lento y realizando un mantenimiento de la temperatura final.

\*\* Si sus condiciones de trabajo, no se corresponden con las indicadas, consúltenos antes de proceder a su utilización.

**Notas:** n.a (no aplicable), n.d (no se dispone de información), p.n (pruebas negativas)

