

Etac Komfortsitz für Clean/Swift, Varianten

	Höhe	Material	Waschanleitung
Kleine Öffnung, 150 mm, 4 cm	40	Polyurethan	Reinigung bei max. 85° C oder mit Alkoholwischtüchern.
Große Öffnung, 180 mm, 4 cm	40	Polyurethan	Reinigung bei max. 85° C oder mit Alkoholwischtüchern.
Große Öffnung, 180 mm, 2 cm	20	Polyurethan	Reinigung bei max. 85° C oder mit Alkoholwischtüchern.