

GT01-ZG


Guide de démarrage rapide



Le intelligent passerelle moyen est le contrôle centre des appareils ZigBee. Les utilisateurs peuvent concevoir et mettre en œuvre des scénarios d'application intelligents en ajoutant des appareils ZigBee. Il est compatible avec la plateforme Tuya pour connecter tous les appareils ZigBee, de la domotique à l'énergie intelligente, en passant par les soins de santé et les systèmes de sécurité domestique.

1. Clé définition

- 1.1 Le voyant rouge est l'indicateur de WIFI
- 1.2 Le voyant bleu est l'indicateur Zigbee.
- 1.3 Presse le bouton de réinitialisation durant 5 secondes.
- 1.4 Emplacement câble micro-USB



2. Préparation à utiliser


- 2.1 Utilisez votre smartphone pour télécharger l'application Tuya Smart/Smart Life depuis Google Store ou Apple magasin.
- 2.2 Utilisez ensuite votre smartphone pour vous connecter au WiFi 2,4 GHz réseau.
- 2.3 Insérer le câble micro-USB.
- 2.4 voyant rouge clignote rapidement ou lentement et le voyant bleu est toujours allumé.
- 2.5 Connecter votre smartphone au réseau 2,4GHz
- 2.6 Le téléphone et la passerelle doivent être sur le même réseau

3. Connectez l'appareil

3.1 Ouvrez l'application Tuya Smart et cliquez sur « Ajouter un appareil » sur la page.

3.2 Sélectionnez Passerelle sans fil (ZigBee) dans le menu de contrôle de la passerelle en fonction du type de passerelle.

3.3 Quand le rouge indicateur lumière clignote rapidement, adaptez-vous au mode de connexion conventionnel. Lorsque le voyant rouge clignote lentement, s'adapter à la connexion AP modes.



3.4 Suivre les instructions pour ajouter la passerelle ZigBee étape par étape.

3.5 Lorsque l'appairage est réussi, l'indicateur bleu s'éteint et le voyant rouge reste allumé L'hon.

3.6 Le nom de la passerelle est affiché dans la liste des appareils sur la maison page.



4. Données techniques

techniques

Alimentation : 5 V/1

A Interface : Micro -

USB

Degré de protection : IP20

Fréquence 1 : ZigBee 2,400 ~ 2,480

GHz Fréquence 1 : Wi-Fi 2,400 ~

2,4835 GHz LED : Rouge et Bleu

Température de fonctionnement : -10

°C - 45 °C

Environnement de travail :

sécurité intérieure : CE /ROHS

5. Contenu de

l'emballage

Passerelle

intelligente*1 Guide

rapide *1

Câble

d'alimentation*1

Chargeur

5V/1A*1

6. Instructions pour Élimination

Pour des raisons de sécurité et de licence (CE), tout changement et/ou modification non autorisé de l'appareil n'est pas autorisé. L'appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur et doit être protégé des effets de l'humidité, des vibrations, du rayonnement solaire ou d'autres méthodes de rayonnement thermique, du froid et des charges mécaniques.

L'appareil n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants jouer avec. Ne laissez pas trainer le matériel d'emballage. Films/sacs plastiques, morceaux de polystyrène, etc. peut être dangereux entre les mains d'un enfant.

Pour l'alimentation électrique, utilisez uniquement le bloc d'alimentation d'origine (5VDC/1A) livré avec l'appareil.

Cet appareil est conforme aux normes EN62368/ EN300328/EN301489 des règles CE . Cet appareil est conforme aux règles ROHS 2.0 .