

# PRESTO SPECTRO

## ESPECTRO-DENSITOMETER

Tecnología LED avanzada • Use 24-7-365 sin recargar  
Fácil de usar

L\*a\*b\*

Lch

Delta E

**NUEVO!SCTV**  
COLOR DIRECTO  
VALOR DEL TONO

- Densidad
- Punto de Ganancia
- Area de Punto
- Balance de Greis
- Igualación de Color
- Opacidad



Precisión Pista de fácil  
deslizamiento **NUNCA**  
toque la tinta húmeda




**Medir impresiones y planchas**

**DENTRO / FUERA**  
de Tolerancia Semáforos

**SIGUE**

**PARA**



**Prueba Gratuita de 10-Días**

**BETA INDUSTRIES**  
La empresa de control de calidad



707 Commercial Ave. Carlstadt, New Jersey 07072, USA

Tel: 1-800-272-7336 / 201-939-2400,

email: [sales@betascreen.com](mailto:sales@betascreen.com) [www.betascreen.net](http://www.betascreen.net)



# PRESTO SPECTRO

Ergonómicamente diseñado para velocidad inigualable y exactitud



El Presto Spectro almacenará hasta 32 colores de referencia organizados en 4 carpetas (A,B,C,D), cada una con 8 colores. Al medir una muestra en modo de Densidad o Delta E y estando en modo AUTOMÁTICO, el equipo reconocerá cada uno de los 8 colores dentro de cada carpeta

## Biblioteca de referencia de colores



El Presto Spectro ha sido idealmente adaptado para prensas de 8 colores de offset o flexo. La carpeta A puede ser para CMYK + RGB; la B CMYK + NVM y tinta blanca, las carpetas C y D pueden ser para colores aleatorios en un trabajo de impresión.


Memoriza cualquier color a partir de fuentes distintas

## SOFTWARE DE BIBLIOTECA DE COLORES PRESTOCONNECT

### BASE DE DATOS DE LA BIBLIOTECA DE 30.000 COLORES



Creación, recolección y administración de colores ilimitados con el Nuevo Beta Presto Spectro



La base de datos organiza por color, cliente y fecha de trabajo, lo que lo hace muy conveniente para ser usado por personal de producción.

## Especificaciones Técnicas

Rango de densidad .....0.00 - 2.50  
 Repetitividad.....+/- 0.003  
 Porcentajes de área de punto.....0-100%  
 Tiempo de medición.....0.1 sec.  
 Linealidad.....+/- 1%  
 Fuente de luz .....Multi LED's  
 Espectro Delta 2000 Y 76.....Detector triestímulo

Filtros.....Status T or E  
 Mediciones por juego de baterías .....>50,000  
 Fuente de energía.Baterías alcalinas AA 4-1.5V  
 Aperturas .....2mm, 3mm.  
 Peso.....8 oz. [210 grams]  
 Dimensiones..5.475x2.75x1.6in.[139x70x40mm]  
 Empaque.....Caja blindada para alto impacto

PRESTO SPECTRO



PRESTOCONNECT SOFTWARE

