



D63

D63 - Hue og halstørklæde i Mayflower Easy Care Big.

Hue:

Hovedomkreds: Ca. 56 cm, højde ca. 19 cm.

Mayflower Easy Care Big

2 ngl sand fv 150

Strømpepinde nr. 4½ og 5

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling.

Strikkefasthed: 16 m i patent på p nr. 5 = 10 cm i bredden.

Patent i omgange, maskeantal delbart med 2:

1. omg: * 1 ret, 1 vrang, gentag fra *

2. omg: * tag retmasken vrang løs af med omslag, strik vrangmasken vrang, gentag fra *.

3. omg: * strik retmasken og omslaget ret sammen, tag vrangmasken løs af med omslag, gentag fra *

4. omg: * tag retmasken vrang løs af med omslag, strik vrangmasken og omslaget vrang sammen, gentag fra *

Gentag 3. og 4. omg.

Hue:

Slå 90 m op på strømpepindene nr. 4½ og fordel m jævnt. Strik rundt i rib (skiftevis 1 ret og 1 vrang). Når der er strikket 10 omg rib, strikkes videre på p nr. 5 i patent. Når arb måler ca. 14 cm tages ind til top således:

Indtagningsofgang: Strikkes på en 3. mønsteromgang: * strik 2 m i patent, strik den næste retmaske med omslag og vrangmasken ret sammen, flyt masken tilbage på venstre pind og træk den næste retmaske med omslag over. Flyt masken over på højre pind, strik 5 m i patent og gentag fra * = 72 m.

Gentag disse indtagninger på hver 4. omg over de samme steder som de foregående, til der er 18 m tilbage. Strik 1 omg ret, hvor alle m strikkes 2 og 2 ret sammen = 9 m. Bryd garnet, træk det gennem maskerne og hæft ender.

Halstørklæde:

Mål: 24 cm x 190 cm

Mayflower Easy Care Big

8 ngl. sand fv. 150.

Pinde nr. 5

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling.

Strikkefasthed: 16 m i patent på p nr. 5 = 10 cm i bredden.

Patent med kædekanter:

1. p: 2 vrang løs af med garnet foran maskerne, * 1 ret, 1 vrang, gentag fra * og slut med 2 ret.

2. p: 2 vrang løs af med garnet foran maskerne, * 1 ret, 1 vrang løs af med omslag, gentag fra * og slut med 2 ret.

3. p: 2 vrang løs af med garnet foran maskerne, * strik retmasken ret sammen med omslaget, 1 vrang løs af med omslag, gentag fra * og slut med 2 ret.

Gentag 3. p.

Halstørklæde: Slå 44 m op på p nr. 5 og strik frem og tilbage patent som ovenfor beskrevet. Når arb måler 190 cm, lukkes alle m af som de viser.

Hæft alle ender så usynligt som muligt.

LH