

ACTECK


ADVANCED
SERIES



CREATOR PLUS MK465
Combo 2 en 1

AC-936354


Te invitamos a leer el instructivo




Instrucciones de uso Instalación USB

1. Localiza un puerto USB disponible en tu computadora.
2. Conecta el cable USB de tu teclado y ratón en el puerto de tu computadora.
3. Espera unos momentos a que el sistema operativo reconozca y configure los controladores automáticamente.
4. Ahora tu Kit está listo para usarse.


Instrucciones baterías




①




②





③



ADVERTENCIAS

No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras.

Siempre limpiar con trapos secos y suaves.

El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas

Evita derramar líquidos sobre tu teclado o ratón, ya que puede ocasionar un mal funcionamiento.

No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor humo o vapor.

No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.

Evitar colocar frente a paredes o en esquinas, esto puede generar una distorsión en el sonido.

Rango de alcance: 10 m probado en una línea sin obstrucciones bajo condiciones óptimas.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.

ESPECIFICACIONES DE TECLADO

Rango de conexión	10 m
Frecuencia	2.4 Mhz
Número de teclas totales	105 teclas
Teclas multimedia	NA
Funciones multimedia	12 teclas (FN)
Impresion de teclas	Impresión UV
Clicks por tecla	5 millones
Iluminación	NA
Característica eléctrica	Funciona con 2 baterías AAA de 1.5 Vc.c.
Frecuencia inalámbrica	2.4 Mhz

ESPECIFICACIONES DE MOUSE

Sensor	KA8
Switch	YSA
Respuesta	250Hz
IPS	30"
Conectividad	Dongle inalámbrico
Rango de conexión	10 m
Número de botones	3 botones
Controlador DPI	NA
Botones programables	NA
Clicks po botón	3 millones



Atención a cliente:
33 3563 0505

si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

www.acteck.com

f ActeckMexico | @ Acteckmx