

CÁMARA DE AISLAMIENTO BIOLÓGICO

DATOS TÉCNICOS

MODELO	ECO-BI
Dimensiones de la cámara desdoblada	1900 x 690 x 500 mm
Filtro HEPA	3 filtros con eficiencia del 99.999% para 0.3 μm
Nivel del flujo de aire	67 \pm 10% (m3/h)
Ruido de la cámara	< 72 dB
Alarma	Visual y auditiva cuando la presión interna es insuficiente y hay baja carga de la batería
Presión negativa	Hasta -15 Pa, dos minutos después de encender la cámara
Carga soportada	Hasta 150 kg
Autonomía de la batería	Hasta 8 horas continuas (carga completa)
Peso bruto	20 kg
Cargador de la batería	CD 12V
Alimentación	CA 220V \pm 10%, 50/60Hz; 110V \pm 10%, 60Hz

DESCRIPCIÓN

Equipo ideal para el aislamiento rápido de una persona o componente que se sospeche o confirme que está infectado o contaminado con un agente patógeno, previniendo la posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas por vía aerógena. Extensamente útil para trasladar dichos elementos a una zona segura e iniciar la atención adecuada. La cámara está equipada con filtros HEPA y su propio sistema de presión negativa con una batería de 8 horas (carga completa), para proporcionar máxima protección tanto al paciente como al personal responsable.



El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones sin previo aviso en sus productos, con el fin de mejorar su presentación y/o operación.

ACCESORIOS INCLUIDOS

1. Cámara principal
2. Filtros HEPA
3. Sistema de presión negativa
4. Cinturones
5. Batería
6. Tapete/Soporte
7. Cargador
8. Guantes

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

1. La cámara de aislamiento se puede utilizar con una camilla (acesorio no incluido) para una mejor movilidad del paciente.
2. Unidad totalmente plegable que requiere un espacio mínimo de almacenamiento y está lista para su uso en cuestión de segundos.
3. Revestimiento de TPU especial y reforzado mediante soportes de ABS a lo largo del equipo.
4. Los cinturones permiten sujetar al paciente mientras se encuentra dentro de la cámara.
5. Incluye cinco pares de guantes a los costados de la cámara y en uno de los frentes, para tener un fácil acceso al paciente.

ACCESORIO NO INCLUIDO

* Camilla

Sistema de presión negativa



Cargador



Filtro HEPA



Cinturón



Guantes



El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones sin previo aviso en sus productos, con el fin de mejorar su presentación y/o operación.