



Yellow
Jaune

Weight
Poids
28 g/m²

Yellow isolation gown

Blouse d'isolation jaune

With back opening, long sleeves, knitted cuffs, straight lower hem with tie around the waist

Avec ouverture à l'arrière, manches longues, bandes en tricot aux poignets, ourlet inférieur droit, avec attache à la taille

Dimensions

Code + Size Taille	Size Dimension
6075 – one size fits all	120x140 cm

- **For single use only** Usage unique seulement
- **Premium fabric** Tissu premium
- **Fluid resistant** Résistant aux fluides
- **Hypoallergenic** Hypoallergéniques
- **Non-sterile** Non stériles
- **Lightweight** Léger
- **Latex-free** Sans latex
- **Yellow** Jaune

- **FDA Compliant** Conforme aux normes de la FDA
- **Quality assurance ISO 9001** Assurance de qualité ISO 9001
- **ISO 13485** ISO 13485
- **Health Canada Approved** Homologué par Santé Canada
- **EC certificate** certificat EC

Instructions for use Instructions pour utilisation

The isolation gown is a recommended garment and protection that helps prevent injuries such as chemical burns from splashing and prevents contamination. It is necessary to always wear an isolation gown in a laboratory especially during the experiments. The isolation gown must be clean, attached and worn only in the laboratory. The isolation gowns are for single use only. One size fits all. La blouse d'isolation est un vêtement et une protection recommandée qui aide à prévenir les blessures telles que les brûlures chimiques dues aux éclaboussures et éviter toute contamination. Il est nécessaire de toujours porter une blouse d'isolation dans un laboratoire particulièrement lors des expériences. Le saurrau doit être propre, attaché et porté uniquement au laboratoire. Les blouses d'isolation sont à usage unique. Taille unique.

10 pieces per bag, 5 bags per shipping carton. Store in a cool, dry place. Avoid excessive heat (40°C, 104°F). Shield open boxes from direct sun and fluorescent lighting. To order, please mention the product code. 10 unités par sac, 5 sacs par carton de transport. Conserver dans un endroit frais et sec. Éviter la chaleur excessive (40°C, 104°F). Protéger les boîtes entamées contre l'exposition directe au soleil ou à l'éclairage fluorescent. Pour commander, veuillez spécifier le code du produit.