

# EXTRA-POLI



## FICHE TECHNIQUE

### Polisseur à Métal

L'extra Poli est un polisseur à base de solvant. Utiliser pour polir l'acier inoxydable, l'aluminium et le cuivre, l'Extra Poli possède un pouvoir particulier pour enlever les rayures plus superficielles dans l'aluminium et les autres métaux. Le résultat demeure exceptionnel sur tous les métaux. L'extra poli est idéal pour les surface en bon état.

### Mode d'emploi

- 1- Appliquer l'extra-Poli avec un tampon de mousse applicateur
- 2- Utiliser un disque de polissage adapté dépendamment la surface à polir
- 3- Polir la surface
- 4- Éliminer les résidus de pâte avec l'aide d'un chiffon

### Conditionnement

Emballage : Bouteille de 500ml (MEP1)

### Données techniques

État physique	Liquide blanc
Odeur	Légère
Inflammable	Oui
Couleur	Blanc
Densité	0.88
Point d'éclair	56-64 C
Point d'ébullition	N.A.
PH à 5%	N.A.
Chlore	0.0%
Souffre	0.0



### Précautions

Ne pas mélanger avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, les amines très basiques. Porter des gants en caoutchouc et lunettes de sécurité ou visières lors de la manipulation du produit. Tenir le produit hors des flammes ou à proximité. Bien brasser avant l'application. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs et brouillards. Se laver soigneusement après manipulation. Les vêtements contaminés ne devraient pas être permis en dehors des lieux Extra Poli. Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale.

### Stockage

Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l'écart de toute source de chaleur et d'ignition. Conserver à l'abri des matières oxydantes, des acides et des bases. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.